

Poignée de portage

PX
PO

Acier

Poignée PX399-BR :

- La platine et l'anneau de poignée ne sont pas solidaires
- Platine : cambrée, métal de 15/10e
- Anneau : fil clair plié Ø4,9mm

Poignée PO301-ZB :



- Faible encombrement en hauteur
- L'anneau est solidaire de la platine
- Platine : emboutie, métal de 15/10e, 5 trous de fixation Ø5,5mm
- Anneau : fil Ø8mm en acier
- Éléments d'assemblage : 4 rivets forés Ø3 x 4 en alliage léger



Poignée PX399-BR



Poignée PO301-ZB



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	Finition	Fixation	Charge maxi par poignée (kgf)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni 1 à 5
Poignée de portage ordinaire						
PX399-BR	Brut	Avec trou	-	0,049	✓	1,19 €
Poignée latérale à contreplaque						
PO301-ZB	Zincage bichromaté	Avec trou	60	0,023	✓	6,91 €

*Dans la limite du disponible