

**New**

# Roue libre à billes intégrale

## A centrage automatique

# QUK QUKC



- Transmet un couple dans un sens, libre en rotation dans l'autre sens.
- Clavette selon DIN6885
- Couple  $T_{max} = 2 \times T_N$
- Matière : acier

### Montage

- **QUK** :  
Arbre tolérance n6  
Logement tolérance N6
- **QUKC** :  
Arbre tolérance k6  
Logement tolérance N6

### Info.

- Roues libres à centrage automatique déjà lubrifiées avec de la graisse et dotées de protections contre la poussière.

**NOUVEAU!****QUK****QUKC****QUK****QUKC**

### REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix		-6%	Sur demande

Références	ØD	ØD1 (h5)	b (Js9)	t	Roulement type	Capacité de charge		Couple		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
						Dynamique (N)	Statique (N)	T <sub>N</sub> (Nm)	résiduel (Nm)		
<b>Sans rainure de clavette</b>											
QUK15 ZZ	15 <sup>-0,01</sup>	35	11	-	6202ZZ	7400	3400	16,9	0,009	0,06	38,54 €
QUK17 ZZ	17 <sup>-0,01</sup>	40	12	-	6203ZZ	7900	3800	30,6	0,011	0,07	34,78 €
QUK20 ZZ	20 <sup>-0,01</sup>	47	14	-	6204ZZ	9400	4450	50,0	0,013	0,11	39,82 €
QUK25 ZZ	25 <sup>-0,01</sup>	52	15	-	6205ZZ	10700	5450	85,0	0,020	0,14	41,84 €
QUK30 ZZ	30 <sup>-0,01</sup>	62	16	-	6206ZZ	11700	6450	138,0	0,044	0,21	52,71 €
<b>Avec rainure de clavette</b>											
QUKC15 ZZ	15H7	35	11	5	1,2 6202ZZ	7400	3400	16,9	0,009	0,06	41,69 €
QUKC17 ZZ	17H7	40	12	5	1,2 6203ZZ	7900	3800	30,6	0,011	0,07	38,06 €
QUKC20 ZZ	20H7	47	14	6	1,6 6204ZZ	9400	4450	50,0	0,013	0,11	42,65 €
QUKC25 ZZ	25H7	52	15	8	2,0 6205ZZ	10700	5450	85,0	0,020	0,14	44,34 €
QUKC30 ZZ	30H7	62	16	8	2,0 6206ZZ	11700	6450	138,0	0,044	0,21	56,31 €

Dimensions en mm