New

Roue libre à rouleaux

Non autocentrée

QUSNU

NOUVEAU !



- ***Transmet un couple dans un sens, libre en rotation dans l'autre sens.***
- *Les moments de torsion sont transmis de l'arbre à la bague interne par l'intermédiaire de la clavette et de la bague externe au logement, par l'intermédiaire des entraîneurs frontaux ou par interférence si la tolérance du logement est K6.*
- *T° d'utilisation : -20°C/+80°C en fonction de la lubrification*
- *Couple Tmax = 2 x TN*
- *Matière : acier*

Montage

- *Arbre tolérance h6 ou J7*
- *Alésage tolérance H7 ou J6 (tolérance K6 en cas d'utilisation sans entraineurs frontaux)*
- *Ces roues libres ne sont pas autocentrées. Il est nécessaire de placer un ou deux roulements à côté de la roue libre, de façon à ce que la bague externe tourne en étant centrée par rapport à la bague interne.*
- *Avant la mise en marche, les roues libres doivent être lubrifiées avec un lubrifiant approprié.*





Exemple de montage

Info.

1) *Bague interne plus rapide que la bague externe*
2) *Bague externe plus rapide que la bague interne*

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-6%	Sur demande

Références	ØD (H7)	ØD1 (n6)	L	ØD2	b	t	s	Bague interne(1) (t/min)	Bague externe(2) (t/min)	Couple TN (Nm)	Couple résiduel (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
QUSNU12	12	35	13	27	4	1,3	1	3300	5000	12	0,016	0,10	88,80 €
QUSNU15	15	42	18	36	5	1,3	1	2500	3600	30	0,020	0,10	100,06 €
QUSNU20	20	52	21	44	6	2,5	1	2200	3100	78	0,020	0,20	120,93 €
QUSNU25	25	62	24	52	8	2,0	1	1700	2200	125	0,050	0,40	147,26 €
QUSNU30	30	72	27	60	10	3,0	1	1400	2200	255	0,140	0,60	166,16 €

Dimensions en mm