

Régulateur goutte à goutte

Pour lubrification ou dosage

RGG

- Régulation réglable par limitation d'entrée d'air
- Matières :
Corps et visserie : inox
Tube : méthacrylate

Application

- Lubrification de chaîne à palettes, palier ou composants mécaniques
- Dosage de produit



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	Capacité (litre)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
RGG-1.5	175	1,5	0,9	142,90 €
RGG-2.5	275	2,5	1,0	149,55 €
RGG-3.5	375	3,5	1,2	161,21 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 85