



- Joint d'étanchéité linéaire
vendu en rouleau

Caractéristiques de l'EPDM

- Dureté 30 à 90 Shore A
- T° d'utilisation : -35°C à +120°C
- Très bonne résistance à l'ozone, aux acides, à l'eau chaude et au vieillissement
- Faible perméabilité aux gaz
- Bonne résistance aux bases
- Ne convient pas pour les huiles et le fuel
- Inflammable



RJA11-27



RJA90-38

REMISES pour 5m

Qté	1+	5+	50+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

REMISES pour 50m et 100m

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Matière	Conditionné par rouleau de	Stock*	Prix Uni.
RJA11-27/5	EPDM noir	5 mètres	✓	18,33 €
RJA11-27/100	EPDM noir	100 mètres	-	293,57 €
RJA90-38/5	EPDM noir	5 mètres	✓	33,92 €
RJA90-38/50	EPDM noir	50 mètres	-	271,51 €

*Dans la limite du disponible