


- Rigide en torsion
- Très adapté à la transmission de couples importants
- Sans entretien
- Usure faible
- Constitué de 3 pièces
- Denture bombée
- Matières :
 - Manchon : nylon
 - Moyeu : acier fritté
- T° d'utilisation : -25°C à +100°C
- Alésage fini H7 et rainure selon DIN 6885/1-JS9
- Tolérances :
 - Perçage +0,05 / -0,1
 - Rainure ± 0,08
- Montage par emboîtement axial



Options


- Modifications d'alésages (avec supplément)
- Alésage conique
- Alésage cotes pouce pour pompes hydrauliques

Info.

- * Sauf pour accouplements pleins

ALESAGES STANDARD EN STOCK

Références	K	E	L	P	M	ØD	ØG	Vis	T	ØA standard	ØA en option	ØA maxi.
RTK-M-14	23	4	50	37	6,5	25	40	M5	6	12	8, 9, 10, 11, 13, 14, 15	15
RTK-M-19	25	4	54	37	8,5	32	48	M5	6	12	10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	20
RTK-M-24	26	4	56	41	7,5	36	52	M5	6	12	10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24	24
RTK-M-28	40	4	84	46	19,0	44	66	M8	10	-	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28	28
RTK-M-32	40	4	84	48	18,0	50	76	M8	10	-	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32	32
RTK-M-38	40	4	84	48	18,0	58	83	M8	10	-	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38	38



Fixation par vis
de pression et
rainure de clavette*

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Vitesse maxi. (t/min)	Couple Tk (Nm)			Mésalignement			Stock	Prix Uni. 1 à 4		
		Alterné (Nm)	Nominal (Nm)	Maxi. (Nm)	Axial (mm)	Radial (mm)	Angulaire ±2°		Pleins	Pleins	Alésage stand. et rainure
RTK-M-14	14000	5	10	20	±1	±0,3	±2°	✓	33,54 €	59,68 €	
RTK-M-19	11800	8	16	32	±1	±0,3	±2°	✓	42,12 €	67,20 €	
RTK-M-24	10600	10	20	40	±1	±0,4	±2°	✓	50,38 €	76,08 €	
RTK-M-28	8500	23	45	90	±1	±0,4	±2°	✓	75,95 €	111,50 €	
RTK-M-32	7500	30	60	120	±1	±0,4	±2°	✓	93,27 €	129,56 €	
RTK-M-38	6700	40	80	160	±1	±0,4	±2°	✓	113,84 €	149,44 €	

*Dans la limite du disponible