

Limiteur de couple **miniature** à friction

SAS

Couple jusqu'à 8,64Nm

- **Accouplement limiteur de couple ajustable**
- Patine quand le couple est dépassé et entraîne lorsqu'il a diminué
- Protège en cas de surcharge
- Jeu 6°
- Disques de friction en laiton

Principe


- Des ressorts maintiennent en contact des disques contre des éléments de friction. Ces éléments glissent entre eux en cas de surcharge.




Miniature

Références	Tolérances (0/+0,005)										
	B	ØA Std.	ØA maxi.	C	ØD ^{+0,254}	E	EE	F	G	H	
SAS16-6	25,40	6	9,53	33,27	19,30	6,35	-	-	-	-	
SAS20-6	31,75	6	9,53	38,10	19,30	6,35	12,70	25,40	26,98	2,39	
SAS24-10	38,10	10	12,70	63,50	25,65	9,40	19,05	44,45	33,33	3,18	
SAS32-12	50,80	12	15,88	72,90	35,05	12,70	25,40	47,75	42,47	4,78	
SAS44-14	69,85	14	15,88	72,90	41,40	12,70	25,40	47,75	60,33	4,78	

Dimensions en mm



Limiteur de couple ouvert - SAS20-44



Limiteur de couple avec protection - SAS16

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	Capacité à 50 t/min (Nm)	Capacité à 50t/min (Watts)	Surfaces de friction	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
SAS16-6	0,010 - 1,28	5,8	8	✓	146,66 €
SAS20-6	0,010 - 1,35	6,0	8	-	401,67 €
SAS24-10	0,055 - 3,22	14,5	12	✓	433,79 €
SAS32-12	0,090 - 5,64	29,0	12	-	558,35 €
SAS44-14	0,110 - 8,64	43,0	12	-	807,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm