

Acier ou Delrin usiné


MODULE 1,25

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	delrin
Nm	6,61	43,45	3,31	1,5
kW	0,69	4,55	0,34	-



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10 ou plastique delrin



Incliné à gauche 17°45' (LH)

Incliné à droite 17°45' (RH)

Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche.

REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande					

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem.	Prix -22% -44% -47% Sur demande				

Références		Z	ØP	ØD	ØM	Moyeu	ØA	Alésage	Prix Uni. 1 à 5	
ACIER	DELIN	Dents	Primitif	Extérieur	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH1.25-10	-	10	13.13	15.63	12	-	6	-	19,62 €	-
SH1.25-15	ZSH1.25-15	15	19.69	22.19	12	15	6	5	21,35 €	10,73 €
SH1.25-18	ZSH1.25-18	18	23.63	26.13	15	16	8	6	23,19 €	11,67 €
SH1.25-20	ZSH1.25-20	20	26.25	28.75	15	16	8	6	24,44 €	12,26 €
SH1.25-21	ZSH1.25-21	21	27.56	30.06	15	18	8	6	24,77 €	13,67 €
SH1.25-25	ZSH1.25-25	25	32.81	35.31	15	18	8	6	26,24 €	14,47 €
SH1.25-30	ZSH1.25-30	30	39.38	41.88	25	18	8	6	30,04 €	16,64 €
SH1.25-35	ZSH1.25-35	35	45.94	48.44	25	18	8	6	33,10 €	20,80 €
SH1.25-37	ZSH1.25-37	37	45.56	51.06	25	18	8	6	33,82 €	25,55 €
SH1.25-40	ZSH1.25-40	40	52.50	55.00	30	22	10	8	34,92 €	26,43 €
SH1.25-45	ZSH1.25-45	45	59.06	61.56	30	22	10	8	35,68 €	30,58 €
SH1.25-50	ZSH1.25-50	50	65.63	68.13	30	22	10	8	37,25 €	31,91 €
SH1.25-55	ZSH1.25-55	55	72.19	74.69	30	26	10	10	38,84 €	33,30 €
SH1.25-60	ZSH1.25-60	60	78.75	81.25	30	26	10	10	44,88 €	40,73 €
SH1.25-65	ZSH1.25-65	65	85.31	87.81	30	26	10	10	47,61 €	43,23 €
SH1.25-70	ZSH1.25-70	70	91.88	94.38	30	26	10	10	50,21 €	50,63 €
SH1.25-76	ZSH1.25-76	76	99.75	102.25	30	30	10	10	51,89 €	57,52 €
SH1.25-80	ZSH1.25-80	80	105.00	107.50	30	30	10	10	57,33 €	63,70 €
SH1.25-88	ZSH1.25-88	88	115.50	118.00	30	30	10	10	63,50 €	70,48 €
SH1.25-90	ZSH1.25-90	90	118.13	120.63	40	30	12	12	64,08 €	77,70 €
SH1.25-96	ZSH1.25-96	96	126.00	128.50	30	30	10	12	73,67 €	88,77 €
SH1.25-100	ZSH1.25-100	100	131.25	133.75	40	30	12	12	74,88 €	101,91 €
SH1.25-120	-	120	157.50	160.00	50	-	15	-	88,66 €	-
SH1.25-130	-	130	170.63	173.13	50	-	15	-	98,82 €	-
SH1.25-140	-	140	183.75	186.25	50	-	15	-	106,79 €	-



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



SH1.25-450	ZSH1.25-450	450	dimensions : contactez-nous				sur demande	sur demande
------------	-------------	-----	-----------------------------	--	--	--	-------------	-------------