

MODULE 1,5

Acier ou Delrin **usiné**


INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE

Pour 50 dents à 1000 t/min.

| | 34C10 Z10CNF18.09 | 34C10 trempé | laiton | delrin |
|----|----------------------|-----------------|--------|--------|
| Nm | 12,71 | 50,29 | 6,36 | 3,0 |
| kW | 1,34 | 5,27 | 0,66 | - |



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter



- Continuité de l'engrènement
- Moins de bruit
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10 ou plastique delrin



Info.

Important : un hélicoïdal incliné à droite s'engrène avec un hélicoïdal incliné à gauche.

REMISES ACIER

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ | 100+ |
|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | -33% | -37% | Sur demande |

REMISES DELRIN

| Qté | 1+ | 6+ | 30+ | 100+ | 400+ |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -22% | -44% | -47% | Sur demande |

| Références | | Z | ØP | ØD | ØM | Moyeu | ØA | Alésage | Prix Uni. 1 à 5 | |
|------------|------------|-------|----------|-----------|----|-------|----|---------|-----------------|----------|
| ACIER | DELTRIN | Dents | Primitif | Extérieur | SH | ZSH | SH | ZSH | SH | ZSH |
| SH1.5-10 | ZSH1.5-10 | 10 | 15,75 | 18,75 | 18 | 18 | 8 | 6 | 19,68 € | 9,88 € |
| SH1.5-15 | ZSH1.5-15 | 15 | 23,63 | 26,63 | 18 | 20 | 8 | 8 | 20,39 € | 10,25 € |
| SH1.5-16 | ZSH1.5-16 | 16 | 25,20 | 28,20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20,87 € | 10,46 € |
| SH1.5-20 | ZSH1.5-20 | 20 | 31,50 | 34,50 | 20 | 25 | 10 | 8 | 24,09 € | 13,31 € |
| SH1.5-23 | ZSH1.5-23 | 23 | 36,23 | 39,23 | 20 | 25 | 10 | 8 | 25,03 € | 14,89 € |
| SH1.5-25 | ZSH1.5-25 | 25 | 39,38 | 42,38 | 25 | 25 | 12 | 8 | 26,63 € | 16,77 € |
| SH1.5-26 | ZSH1.5-26 | 26 | 40,95 | 43,95 | 25 | 25 | 12 | 8 | 27,90 € | 17,78 € |
| SH1.5-30 | ZSH1.5-30 | 30 | 47,25 | 50,25 | 25 | 25 | 12 | 8 | 31,00 € | 19,49 € |
| SH1.5-31 | ZSH1.5-31 | 31 | 48,83 | 51,83 | 25 | 28 | 12 | 10 | 31,43 € | 19,81 € |
| SH1.5-32 | ZSH1.5-32 | 32 | 50,40 | 53,40 | 25 | 28 | 12 | 10 | 32,08 € | 20,25 € |
| SH1.5-38 | ZSH1.5-38 | 38 | 59,85 | 62,85 | 30 | 28 | 15 | 10 | 36,21 € | 27,83 € |
| SH1.5-40 | ZSH1.5-40 | 40 | 63,00 | 66,00 | 40 | 30 | 15 | 12 | 37,85 € | 28,65 € |
| SH1.5-45 | ZSH1.5-45 | 45 | 70,88 | 73,88 | 40 | 30 | 15 | 12 | 38,64 € | 29,21 € |
| SH1.5-50 | ZSH1.5-50 | 50 | 78,75 | 81,75 | 40 | 30 | 15 | 12 | 46,21 € | 39,62 € |
| SH1.5-56 | ZSH1.5-56 | 56 | 88,20 | 91,20 | 40 | 30 | 15 | 12 | 50,04 € | 45,45 € |
| SH1.5-60 | ZSH1.5-60 | 60 | 94,50 | 97,50 | 40 | 30 | 15 | 12 | 51,30 € | 51,72 € |
| SH1.5-66 | ZSH1.5-66 | 66 | 103,95 | 106,95 | 40 | 40 | 15 | 12 | 56,23 € | 56,76 € |
| SH1.5-70 | ZSH1.5-70 | 70 | 110,25 | 113,25 | 40 | 40 | 15 | 12 | 59,59 € | 60,18 € |
| SH1.5-75 | ZSH1.5-75 | 75 | 118,13 | 121,13 | 40 | 40 | 15 | 12 | 67,06 € | 78,53 € |
| SH1.5-80 | ZSH1.5-80 | 80 | 126,00 | 129,00 | 40 | 40 | 15 | 12 | 73,41 € | 86,88 € |
| SH1.5-90 | ZSH1.5-90 | 90 | 141,75 | 144,75 | 40 | 40 | 15 | 12 | 84,51 € | 115,88 € |
| SH1.5-100 | ZSH1.5-100 | 100 | 157,50 | 160,50 | 40 | 50 | 15 | 15 | 101,79 € | 148,77 € |
| SH1.5-110 | - | 110 | 173,25 | 176,25 | 40 | - | 15 | - | 117,13 € | - |
| SH1.5-115 | - | 115 | 181,13 | 184,13 | 40 | - | 15 | - | 130,49 € | - |
| SH1.5-120 | - | 120 | 189,00 | 192,00 | 40 | - | 15 | - | 145,77 € | - |

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SH1,5-370 ZSH1,5-370 370 dimensions : contactez-nous sur demande sur demande