



- **Élément de manœuvre manuelle**
- Matières :  
Volant : polyamide chargé fibres de verre  
Moyeu : acier zingué

### Info.

- Poignée tournante rabattable à déclic

### Options

- Alésages différents
- Rainures de clavettes
- Voir tableau des modifications


### Application

- Tous types de machines



Bon rapport  
qualité / prix

### Alésage modifiable



### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	Ød Pré-alésage	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Stock	Prix Uni. 1 à 5
SHA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	98	50	21	52	M4	✓	37,10 €
SHA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	103	54	21	52	M4	✓	41,18 €
SHA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	133	65	23	72	M5	✓	46,73 €
SHA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	166	79	26	92	M6	✓	58,57 €

\*Dans la limite du disponible