


- Selon DIN 934
- Alésage chanfreiné à $120^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- Chanfrein extérieur 30°
- A pas standard
- Matière : inox A2 303/304
- T° d'utilisation maxi. : $+430^{\circ}\text{C}$
- Conditionnés par lot

Options

- Existe en inox A4/316
- Ecrou filetage fin SHN-F



REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Remises	Prix	-10%	Sur demande

Références	Tarantage ØM	Pas	A/F Surplats	C	L	Nb d'écrous par lot	Stock ⁺	Prix Uni. par lot
SHN-1,6/B	M1,6	0,35	3,2	3,48	1,0	500	-	76,74 €
SHN-2/B	M2	0,40	4,0	4,32	1,6	2000	✓	29,02 €
SHN-2,5/B	M2,5	0,45	5,0	5,45	2,0	500	✓	10,22 €
SHN-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	1000	✓	11,76 €
SHN-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	500	✓	9,52 €
SHN-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	500	✓	12,98 €
SHN-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	200	✓	8,05 €
SHN-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	100	✓	9,14 €
SHN-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	✓	13,84 €
SHN-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	100	✓	22,52 €
SHN-14/B	M14	2,00	22,0	24,49	11,0	50	-	13,60 €
SHN-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	50	✓	33,15 €
SHN-18/B	M18	2,50	27,0	29,56	15,0	50	-	35,11 €
SHN-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	50	✓	40,97 €
SHN-22/B	M22	2,50	32,0	35,03	18,0	25	-	33,15 €
SHN-24/B	M24	3,00	36,0	39,55	19,0	25	-	48,65 €
SHN-27/B	M27	3,00	41,0	45,20	22,0	25	-	78,90 €
SHN-30/B	M30	3,50	46,0	50,85	24,0	25	-	108,64 €
SHN-33/B	M33	3,50	50,0	55,37	26,0	10	-	47,35 €
SHN-36/B	M36	4,00	55,0	60,79	29,0	10	-	64,46 €

*Dans la limite du disponible