

Vis épaulée **inox 416**




SHss

Inox pré-traité 850-1000N/mm²


- Matière : **inox 416 pré-traité 26-32 HRC**
- Fonction de centrage et de serrage
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C
- 6 pans creux
- Résistance à la traction 850-1000 N/mm²

Utilisation

- Environnement difficile



+ DE STOCK



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10% -15% -20% -30% -55% Sur demande						

Références	Filetage		SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	ØM	SD									
SHSS3-4	M3	3,987	4,013	6	3	4	2,0	1,6	✓		12,72 €
SHSS3-5	M3	3,987	5,013	6	3	4	2,0	1,6	✓		12,72 €
SHSS3-6	M3	3,987	6,013	6	3	4	2,0	1,6	✓		12,72 €
SHSS3-8	M3	3,987	8,013	6	3	4	2,0	1,6	✓		12,72 €
SHSS3-10	M3	3,987	10,013	6	3	4	2,0	1,6	✓		12,72 €

*Dans la limite du disponible

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Sur demande	

Références	Filetage ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SHSS4-4	M4	4,987	4,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	12,72 €
SHSS4-5	M4	4,987	5,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	12,72 €
SHSS4-6	M4	4,987	6,013	8	4	5	2,5	2,0	-	12,72 €
SHSS4-8	M4	4,987	8,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	12,72 €
SHSS4-10	M4	4,987	10,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	12,72 €
SHSS4-12	M4	4,987	12,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	14,52 €
SHSS4-14	M4	4,987	14,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	14,52 €
SHSS4-16	M4	4,987	16,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	14,52 €
SHSS4-20	M4	4,987	20,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	14,52 €
SHSS4-25	M4	4,987	25,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	18,13 €
SHSS4-30	M4	4,987	30,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	18,13 €
SHSS5-4	M5	5,987	4,013	10	5	6	3,0	2,4	-	12,72 €
SHSS5-5	M5	5,987	5,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	12,72 €
SHSS5-6	M5	5,987	6,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	12,72 €
SHSS5-8	M5	5,987	8,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	12,72 €
SHSS5-10	M5	5,987	10,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	12,72 €
SHSS5-12	M5	5,987	12,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	14,52 €
SHSS5-14	M5	5,987	14,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	14,52 €
SHSS5-16	M5	5,987	16,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	14,52 €
SHSS5-20	M5	5,987	20,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	20,84 €
SHSS5-25	M5	5,987	25,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	20,84 €
SHSS5-30	M5	5,987	30,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	20,84 €
SHSS6-6	M6	7,987	6,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	15,53 €
SHSS6-8	M6	7,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	15,53 €
SHSS6-10	M6	7,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	15,53 €
SHSS6-12	M6	7,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	15,53 €
SHSS6-16	M6	7,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	15,53 €
SHSS6-20	M6	7,987	20,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	15,53 €
SHSS6-25	M6	7,987	25,013	12	6	11	4,0	3,2	-	15,53 €
SHSS6-30	M6	7,987	30,013	12	6	11	4,0	3,2	-	15,53 €
SHSS6.1-8	M6	9,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	-	16,86 €
SHSS6.1-10	M6	9,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	-	16,86 €
SHSS6.1-12	M6	9,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	-	16,86 €
SHSS6.1-16	M6	9,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	-	20,23 €
SHSS8-8	M8	9,987	8,013	14	7	12	5,0	4,0	-	19,38 €
SHSS8-10	M8	9,987	10,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	19,38 €
SHSS8-12	M8	9,987	12,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	31,65 €
SHSS8-16	M8	9,987	16,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	23,70 €
SHSS8-20	M8	9,987	20,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	23,70 €
SHSS8-25	M8	9,987	25,013	14	7	12	5,0	4,0	-	27,34 €
SHSS8-30	M8	9,987	30,013	14	7	12	5,0	4,0	-	23,70 €
SHSS10-12	M10	11,987	12,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	23,86 €
SHSS10-16	M10	11,987	16,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	28,74 €
SHSS10-20	M10	11,987	20,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	23,86 €
SHSS10-25	M10	11,987	25,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	23,86 €
SHSS10-30	M10	11,987	30,013	20	8	16	6,0	4,8	-	44,24 €

*Dans la limite du disponible