Bouton d'indexage inox

Corps fileté M10x1,0 à M20x1,5 — SLBss

- **Bouton pour indexage manuel**
- Existe en 4 versions
- Matières :
  - Bouton : polyamide renforcé fibres de verre
  - Filetage : inox 1.4305 X 10 CrNiS 18 9
  - Bout téton : inox 1.4034 X 46 Cr 13
  - Ressort : inox 5,8
- T° d'utilisation : -50°C à +130°C

Application

- Indexage avec blocage
- Tirer pour rentrer le doigt de maintien, tourner de 90° pour rester en position (formes C et D)



FORME A Sans contre-écrou Sans blocage | **FORME B** Avec contre-écrou Sans blocage | **FORME C** Sans contre-écrou Avec blocage | **FORME D** Avec contre-écrou Avec blocage



Position repos — **Position tiré**

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	Charge du ressort Fx 30°	initiale F1 (N)	finale F2 (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SLB10-A/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	18,58 €
SLB10-B/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	20,54 €
SLB10-C/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✔	20,93 €
SLB10-D/SS	5	M10 x 1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✔	22,89 €
SLB12-A/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	21,92 €
SLB12-B/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	24,14 €
SLB12-C/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✔	24,69 €
SLB12-D/SS	6	M12 x 1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✔	26,98 €
SLB16-A/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	29,13 €
SLB16-B/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	32,27 €
SLB16-C/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✔	33,62 €
SLB16-D/SS	8	M16 x 1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✔	36,81 €
SLB20-A/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	✔	49,80 €
SLB20-B/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	53,34 €
SLB20-C/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	-	64,72 €
SLB20-D/SS	10	M20 x 1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✔	68,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm