

MODULE


Inox 303

0,5



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 303	laiton	fibre	
Nm				
kW				



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG0,5-12-303	12	6,0	7,0	7,0	3	-	15,45 €
SSG0,5-15-303	15	7,5	8,5	8,5	3	-	15,96 €
SSG0,5-16-303	16	8,0	9,0	8,5	4	-	16,25 €
SSG0,5-18-303	18	9,0	10,0	8,5	4	-	16,45 €
SSG0,5-20-303	20	10,0	11,0	8,5	4	-	16,95 €
SSG0,5-22-303	22	11,0	12,0	8,5	4	-	17,35 €
SSG0,5-24-303	24	12,0	13,0	10,0	5	-	17,81 €
SSG0,5-25-303	25	12,5	13,5	10,0	5	-	17,94 €
SSG0,5-26-303	26	13,0	14,0	10,0	5	-	18,21 €
SSG0,5-28-303	28	14,0	15,0	10,0	5	-	18,70 €
SSG0,5-30-303	30	15,0	16,0	10,0	5	-	18,81 €
SSG0,5-32-303	32	16,0	17,0	10,0	5	-	19,25 €
SSG0,5-36-303	36	18,0	19,0	10,0	5	-	20,08 €
SSG0,5-40-303	40	20,0	21,0	10,0	5	-	20,94 €
SSG0,5-44-303	44	22,0	23,0	10,0	5	-	21,77 €
SSG0,5-48-303	48	24,0	25,0	10,0	5	-	22,81 €
SSG0,5-50-303	50	25,0	26,0	12,0	6	-	23,10 €
SSG0,5-54-303	54	27,0	28,0	12,0	6	-	23,70 €
SSG0,5-56-303	56	28,0	29,0	12,0	6	-	24,03 €
SSG0,5-60-303	60	30,0	31,0	12,0	6	-	24,66 €
SSG0,5-64-303	64	32,0	33,0	12,0	6	-	27,06 €
SSG0,5-70-303	70	35,0	36,0	12,0	6	-	27,73 €
SSG0,5-80-303	80	40,0	41,0	12,0	6	-	28,82 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG0,5-370-303	370	185,0	186,0	Dimensions : contactez-nous	sur demande
----------------	-----	-------	-------	-----------------------------	-------------

*Dans la limite du disponible