

## MODULE

## Inox 316L

# 0,5




- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 316L	laiton	fibre	
Nm				
kW				



**FABRICATION**  
pour délai accéléré  
nous contacter



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG0,5-12-316L	12	6,0	7,0	7,0	3	-	28,95 €
SSG0,5-15-316L	15	7,5	8,5	8,5	3	-	29,93 €
SSG0,5-16-316L	16	8,0	9,0	8,5	4	-	30,47 €
SSG0,5-18-316L	18	9,0	10,0	8,5	4	-	30,86 €
SSG0,5-20-316L	20	10,0	11,0	8,5	4	-	31,78 €
SSG0,5-22-316L	22	11,0	12,0	8,5	4	-	32,52 €
SSG0,5-24-316L	24	12,0	13,0	10,0	5	-	33,40 €
SSG0,5-25-316L	25	12,5	13,5	10,0	5	-	33,64 €
SSG0,5-26-316L	26	13,0	14,0	10,0	5	-	34,13 €
SSG0,5-28-316L	28	14,0	15,0	10,0	5	-	35,06 €
SSG0,5-30-316L	30	15,0	16,0	10,0	5	-	35,25 €
SSG0,5-32-316L	32	16,0	17,0	10,0	5	-	36,08 €
SSG0,5-36-316L	36	18,0	19,0	10,0	5	-	37,64 €
SSG0,5-40-316L	40	20,0	21,0	10,0	5	-	39,26 €
SSG0,5-44-316L	44	22,0	23,0	10,0	5	-	40,81 €
SSG0,5-48-316L	48	24,0	25,0	10,0	5	-	42,77 €
SSG0,5-50-316L	50	25,0	26,0	12,0	6	-	43,31 €
SSG0,5-54-316L	54	27,0	28,0	12,0	6	-	44,44 €
SSG0,5-56-316L	56	28,0	29,0	12,0	6	-	45,07 €
SSG0,5-60-316L	60	30,0	31,0	12,0	6	-	46,24 €
SSG0,5-64-316L	64	32,0	33,0	12,0	6	-	50,73 €
SSG0,5-70-316L	70	35,0	36,0	12,0	6	-	52,00 €
SSG0,5-80-316L	80	40,0	41,0	12,0	6	-	54,05 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

SSG0,5-370-316L	370	185,0	186,0	Dimensions : contactez-nous	sur demande
-----------------	-----	-------	-------	-----------------------------	-------------

\*Dans la limite du disponible