

MODULE


Inox 303

1,5



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 303	laiton	fibre	
Nm				
kW				



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG1,5-12-303	12	18,0	21,0	14	8	-	19,04 €
SSG1,5-15-303	15	22,5	25,5	18	8	-	21,01 €
SSG1,5-16-303	16	24,0	27,0	20	10	-	21,90 €
SSG1,5-18-303	18	27,0	30,0	20	10	-	24,63 €
SSG1,5-20-303	20	30,0	33,0	20	10	-	26,17 €
SSG1,5-22-303	22	33,0	36,0	20	10	-	28,93 €
SSG1,5-24-303	24	36,0	39,0	25	10	-	30,26 €
SSG1,5-30-303	30	45,0	48,0	25	10	-	38,36 €
SSG1,5-32-303	32	48,0	51,0	25	10	-	41,17 €
SSG1,5-36-303	36	54,0	57,0	30	15	-	47,34 €
SSG1,5-40-303	40	60,0	63,0	40	15	-	50,25 €
SSG1,5-44-303	44	66,0	69,0	40	15	-	50,39 €
SSG1,5-46-303	46	69,0	72,0	40	15	-	52,55 €
SSG1,5-48-303	48	72,0	75,0	40	15	-	54,97 €
SSG1,5-50-303	50	75,0	78,0	40	15	-	76,11 €
SSG1,5-54-303	54	81,0	84,0	40	15	-	76,11 €
SSG1,5-56-303	56	84,0	87,0	40	15	-	76,11 €
SSG1,5-60-303	60	90,0	93,0	40	15	-	104,60 €
SSG1,5-64-303	64	96,0	99,0	40	15	-	104,60 €
SSG1,5-66-303	66	99,0	102,0	40	15	-	119,98 €
SSG1,5-70-303	70	105,0	108,0	40	15	-	119,98 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG1,5-390-303 390 585,0 588,0 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible