

MODULE

Inox 316L

1,5




- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 316L	laiton	fibre	
Nm				
kW				



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OM Moyeu	OA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG1,5-12-316L	12	18,0	21,0	14	8	-	35,69 €
SSG1,5-15-316L	15	22,5	25,5	18	8	-	39,41 €
SSG1,5-16-316L	16	24,0	27,0	20	10	-	41,07 €
SSG1,5-18-316L	18	27,0	30,0	20	10	-	46,19 €
SSG1,5-20-316L	20	30,0	33,0	20	10	-	49,07 €
SSG1,5-22-316L	22	33,0	36,0	20	10	-	54,24 €
SSG1,5-24-316L	24	36,0	39,0	25	10	-	56,73 €
SSG1,5-30-316L	30	45,0	48,0	25	10	-	71,91 €
SSG1,5-32-316L	32	48,0	51,0	25	10	-	77,20 €
SSG1,5-36-316L	36	54,0	57,0	30	15	-	88,77 €
SSG1,5-40-316L	40	60,0	63,0	40	15	-	94,24 €
SSG1,5-44-316L	44	66,0	69,0	40	15	-	94,48 €
SSG1,5-46-316L	46	69,0	72,0	40	15	-	98,53 €
SSG1,5-48-316L	48	72,0	75,0	40	15	-	103,07 €
SSG1,5-50-316L	50	75,0	78,0	40	15	-	142,72 €
SSG1,5-54-316L	54	81,0	84,0	40	15	-	142,72 €
SSG1,5-56-316L	56	84,0	87,0	40	15	-	142,72 €
SSG1,5-60-316L	60	90,0	93,0	40	15	-	196,13 €
SSG1,5-64-316L	64	96,0	99,0	40	15	-	196,13 €
SSG1,5-66-316L	66	99,0	102,0	40	15	-	224,97 €
SSG1,5-70-316L	70	105,0	108,0	40	15	-	224,97 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG1,5-390-316L 390 585,0 588,0 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible