

Inox 304L

MODULE


2,0

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 304L	laiton	fibre	
Nm	25	12,50	10	
kW	2,61	1,32	1,04	



en STOCK*
sinon contactez-nous



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG2-12-304L	12	24	28	28	12	✓	36,19 €
SSG2-15-304L	15	30	34	25	15	-	31,34 €
SSG2-16-304L	16	32	36	25	15	✓	33,37 €
SSG2-18-304L	18	36	40	30	15	-	37,85 €
SSG2-20-304L	20	40	44	30	15	✓	40,46 €
SSG2-22-304L	22	44	48	35	15	-	45,48 €
SSG2-24-304L	24	48	52	35	15	✓	50,07 €
SSG2-30-304L	30	60	64	40	20	✓	65,28 €
SSG2-32-304L	32	64	68	40	20	✓	67,43 €
SSG2-36-304L	36	72	76	50	20	✓	78,37 €
SSG2-40-304L	40	80	84	50	20	✓	125,83 €
SSG2-44-304L	44	88	92	60	20	✓	172,94 €
SSG2-46-304L	46	92	96	50	20	-	172,94 €
SSG2-48-304L	48	96	100	50	20	-	172,94 €
SSG2-50-304L	50	100	104	50	20	✓	198,37 €
SSG2-54-304L	54	108	112	50	20	-	198,37 €
SSG2-56-304L	56	112	116	50	20	-	226,34 €
SSG2-60-304L	60	120	124	50	20	-	226,34 €
SSG2-64-304L	64	128	132	50	20	-	257,41 €
SSG2-66-304L	66	132	136	50	20	-	273,35 €
SSG2-70-304L	70	140	144	50	20	-	284,49 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG2-290-304L	290	580	584	Dimensions : contactez-nous		sur demande
---------------	-----	-----	-----	-----------------------------	--	-------------

*Dans la limite du disponible