



# Volant à trois branches

## A poignée tournante

## V3RAPT

- **Élément de manœuvre manuelle**
- **Matières :**  
Volant : polyamide chargé fibres de verre  
Moyeu : acier zingué

### Options

- Alésages différents
- Rainures de clavettes
- Voir tableau des modifications


### Application

- Tous types de machines

**Bon rapport  
qualité / prix**



### Alésage modifiable



### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	Ød Pré-alésage	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	L	ØG	P	ØN	Stock	Prix Uni. 1 à 5
V3RA-100-PT	4	100	46	20	24	12	24	18	96	21	50	M6	✓	14,13 €
V3RA-125-PT	6	125	51	24	24	12	28	20	101	21	50	M6	✓	16,37 €
V3RA-160-PT	6	160	61	28	32	15	31	30	131	23	70	M8	✓	21,08 €
V3RA-200-PT	6	200	74	32	40	15	40	35	164	26	90	M10	✓	29,22 €

\*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2011

① 61