

MODULE

Acier 35NCD6

0,8




- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Matière 12NC15 cémenté trempé

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	35NCD6	35NCD6 trempé	12NC15	12NC15 trempé
Nm	4,000	5,800	4,000	11,000
kW	0,418	0,612	0,418	1,119



en STOCK*
sinon contactez-nous



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
							YG	XG	YG	XG
YG0.8-9	9	8,00	9,60	9,60	5	✓	0,008	0,002	20,23 €	
YG0.8-10	10	8,80	10,40	10,40	5	✓	0,010	0,003	20,23 €	
YG0.8-11	11	9,60	11,20	11,20	5	-	0,011	0,004	20,23 €	
YG0.8-12	12	9,60	11,20	11,20	5	✓	0,011	0,004	20,23 €	
YG0.8-13	13	10,40	12,00	12,40	5	✓	0,014	0,005	20,78 €	
YG0.8-14	14	11,20	12,80	12,80	5	-	0,015	0,006	21,17 €	
YG0.8-15	15	12,00	13,60	13,60	5	✓	0,017	0,007	21,71 €	
YG0.8-16	16	12,80	14,40	14,00	5	✓	0,019	0,008	22,25 €	
YG0.8-17	17	13,60	15,20	14,00	5	-	0,020	0,010	22,91 €	
YG0.8-18	18	14,40	16,00	14,00	5	✓	0,022	0,011	23,39 €	
YG0.8-19	19	15,20	16,80	14,00	5	-	0,023	0,012	23,70 €	
YG0.8-20	20	16,00	17,60	14,00	5	✓	0,025	0,014	23,95 €	
YG0.8-21	21	16,80	18,40	14,00	5	-	0,026	0,015	24,10 €	
YG0.8-22	22	17,60	19,20	14,00	5	-	0,028	0,017	24,42 €	
YG0.8-23	23	18,40	20,00	14,00	5	-	0,030	0,019	24,66 €	
YG0.8-24	24	19,20	20,80	14,00	5	✓	0,031	0,021	24,82 €	
YG0.8-25	25	20,00	21,60	14,00	5	✓	0,033	0,023	25,15 €	
YG0.8-26	26	20,80	22,40	14,00	5	-	0,035	0,024	25,40 €	
YG0.8-27	27	21,60	23,20	14,00	5	-	0,037	0,027	25,61 €	
YG0.8-28	28	22,40	24,00	14,00	5	-	0,039	0,029	25,77 €	
YG0.8-29	29	23,20	24,80	14,00	5	-	0,042	0,031	25,94 €	
YG0.8-30	30	24,00	25,60	20,00	6	✓	0,054	0,032	26,08 €	
YG0.8-31	31	24,80	26,40	20,00	6	-	0,056	0,035	26,13 €	
YG0.8-32	32	25,60	27,20	20,00	6	-	0,058	0,037	sur demande	
YG0.8-33	33	26,40	28,00	20,00	6	-	0,061	0,040	26,37 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		YG	XG	YG
YG0,8-34	34	27,20	28,80	20,00	6	-	0,063	0,042	26,39 €
YG0,8-35	35	28,00	29,60	20,00	6	✓	0,066	0,045	26,46 €
YG0,8-36	36	28,80	30,40	20,00	6	-	0,069	0,048	26,49 €
YG0,8-37	37	29,60	31,20	20,00	6	-	0,072	0,050	26,54 €
YG0,8-38	38	30,40	32,00	20,00	6	✓	0,075	0,053	26,61 €
YG0,8-39	39	31,20	32,80	20,00	6	-	0,078	0,056	26,67 €
YG0,8-40	40	32,00	33,60	20,00	6	✓	0,081	0,059	26,69 €
YG0,8-41	41	32,80	34,40	20,00	6	-	0,084	0,062	26,75 €
YG0,8-42	42	33,60	35,20	20,00	6	-	0,087	0,066	26,83 €
YG0,8-43	43	34,40	36,00	20,00	6	-	0,090	0,069	26,85 €
YG0,8-44	44	35,20	36,80	20,00	6	-	0,093	0,072	27,00 €
YG0,8-45	45	36,00	37,60	20,00	6	-	0,097	0,076	27,10 €
YG0,8-46	46	36,80	38,40	20,00	6	-	0,100	0,079	27,18 €
YG0,8-47	47	37,60	39,20	20,00	6	-	0,104	0,083	27,24 €
YG0,8-48	48	38,40	40,00	20,00	6	-	0,108	0,086	27,36 €
YG0,8-49	49	39,20	40,80	20,00	6	-	0,111	0,090	27,39 €
YG0,8-50	50	40,00	41,60	20,00	6	✓	0,115	0,094	27,42 €
YG0,8-51	51	40,80	42,40	20,00	6	-	0,119	0,098	27,63 €
YG0,8-52	52	41,60	43,20	20,00	6	✓	0,123	0,102	27,73 €
YG0,8-53	53	42,40	44,00	20,00	6	-	0,127	0,106	27,80 €
YG0,8-54	54	43,20	44,80	20,00	6	✓	0,131	0,110	27,95 €
YG0,8-55	55	44,00	45,60	20,00	6	-	0,135	0,114	28,11 €
YG0,8-56	56	44,80	46,40	20,00	6	-	0,140	0,118	28,17 €
YG0,8-57	57	45,60	47,20	20,00	6	-	0,144	0,123	28,37 €
YG0,8-58	58	46,40	48,00	20,00	6	-	0,148	0,127	28,47 €
YG0,8-59	59	47,20	48,80	20,00	6	-	0,153	0,132	28,54 €
YG0,8-60	60	48,00	49,60	20,00	6	-	0,157	0,136	28,68 €
YG0,8-61	61	48,80	50,40	20,00	6	-	0,162	0,141	28,81 €
YG0,8-62	62	49,60	51,20	20,00	6	-	0,167	0,146	28,95 €
YG0,8-63	63	50,40	52,00	20,00	6	-	0,172	0,151	29,10 €
YG0,8-64	64	51,20	52,80	20,00	6	-	0,177	0,155	29,20 €
YG0,8-66	66	52,80	54,40	30,00	8	-	0,210	0,164	29,27 €
YG0,8-68	68	54,40	56,00	40,00	8	-	0,254	0,174	29,42 €
YG0,8-70	70	56,00	57,60	40,00	8	-	0,265	0,185	29,65 €
YG0,8-75	75	60,00	61,60	40,00	8	-	0,293	0,213	30,01 €
YG0,8-76	76	60,80	62,40	40,00	8	✓	0,299	0,218	30,70 €
YG0,8-80	80	64,00	65,60	40,00	8	-	0,323	0,242	31,61 €
YG0,8-86	86	68,80	70,40	40,00	8	-	0,361	0,281	32,05 €
YG0,8-88	88	70,40	72,00	40,00	8	-	0,374	0,294	32,59 €
YG0,8-90	90	72,00	73,60	40,00	8	✓	0,388	0,308	33,30 €
YG0,8-96	96	76,80	78,40	40,00	8	-	0,431	0,351	33,82 €
YG0,8-100	100	80,00	81,60	40,00	8	✓	0,461	0,381	37,15 €
YG0,8-112	112	89,60	91,20	40,00	8	-	0,559	0,479	43,06 €
YG0,8-120	120	96,00	97,60	40,00	8	-	0,630	0,550	48,93 €
YG0,8-127	127	101,60	103,20	40,00	10	-	0,697	0,617	58,77 €
YG0,8-128	128	102,40	104,00	50,00	10	-	0,750	0,624	60,66 €
YG0,8-140	140	112,00	113,60	50,00	10	-	0,873	0,748	64,10 €
YG0,8-150	150	120,00	121,60	50,00	12	-	0,985	0,859	74,10 €
YG0,8-175	175	140,00	141,60	50,00	12	-	1,298	1,172	94,16 €
YG0,8-200	200	160,00	161,60	50,00	15	-	1,658	1,533	105,58 €

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



YG0,8-225 225 180,00 181,60

Dimensions : contactez-nous

sur demande

*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2011 ④ 221