

## MODULE

## Acier 35NCD6

# 1,25



- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min


### Option

- Matière 12NC15 cémenté trempé

#### Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	35NCD6	35NCD6 trempé	12NC15	12NC15 trempé
Nm	17	24	17	47
kW	1,79	2,604	1,79	5,013



### FABRICATION

pour délai accéléré nous contacter



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						YG	XG	YG	XG
YG1.25-9	9	12,50	15,00	15,00	6	0,027	0,012	23,28 €	
YG1.25-10	10	13,75	16,25	16,25	6	0,033	0,016	23,28 €	
YG1.25-11	11	15,00	17,50	17,50	6	0,040	0,019	23,28 €	
YG1.25-12	12	15,00	17,50	17,50	6	0,040	0,019	23,28 €	
YG1.25-13	13	16,25	18,75	18,75	6	0,048	0,023	24,42 €	
YG1.25-14	14	17,50	20,00	20,00	6	0,056	0,028	24,82 €	
YG1.25-15	15	18,75	21,25	20,00	6	0,061	0,032	25,35 €	
YG1.25-16	16	20,00	22,50	20,00	8	0,061	0,034	26,08 €	
YG1.25-17	17	21,25	23,75	20,00	8	0,066	0,040	26,75 €	
YG1.25-18	18	22,50	25,00	25,00	8	0,089	0,045	27,52 €	
YG1.25-19	19	23,75	26,25	25,00	8	0,095	0,051	28,54 €	
YG1.25-20	20	25,00	27,50	25,00	8	0,101	0,057	28,95 €	
YG1.25-21	21	26,25	28,75	25,00	8	0,108	0,064	29,38 €	
YG1.25-22	22	27,50	30,00	25,00	8	0,115	0,071	29,65 €	
YG1.25-23	23	28,75	31,25	25,00	8	0,122	0,078	30,01 €	
YG1.25-24	24	30,00	32,50	25,00	8	0,129	0,085	30,49 €	
YG1.25-25	25	31,25	33,75	25,00	8	0,137	0,093	31,13 €	
YG1.25-26	26	32,50	35,00	25,00	8	0,145	0,101	31,49 €	
YG1.25-27	27	33,75	36,25	25,00	8	0,154	0,110	32,26 €	
YG1.25-28	28	35,00	37,50	25,00	8	0,162	0,119	33,72 €	
YG1.25-29	29	36,25	38,75	25,00	8	0,172	0,128	34,57 €	
YG1.25-30	30	37,50	40,00	35,00	8	0,228	0,137	35,68 €	
YG1.25-31	31	38,75	41,25	35,00	8	0,238	0,147	36,44 €	
YG1.25-32	32	40,00	42,50	35,00	8	0,248	0,157	37,17 €	
YG1.25-33	33	41,25	43,75	35,00	8	0,258	0,167	37,86 €	

Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						YG	XG	YG	XG
YG1,25-34	34	42,50	45,00	35,00	8	0,269	0,178	38,36 €	
YG1,25-35	35	43,75	46,25	35,00	8	0,280	0,189	39,19 €	
YG1,25-36	36	45,00	47,50	35,00	8	0,291	0,200	39,74 €	
YG1,25-37	37	46,25	48,75	35,00	8	0,303	0,212	40,05 €	
YG1,25-38	38	47,50	50,00	35,00	8	0,315	0,224	40,51 €	
YG1,25-39	39	48,75	51,25	35,00	8	0,327	0,236	41,01 €	
YG1,25-40	40	50,00	52,50	45,00	10	0,396	0,245	41,36 €	
YG1,25-41	41	51,25	53,75	45,00	10	0,409	0,258	41,58 €	
YG1,25-42	42	52,50	55,00	45,00	10	0,422	0,271	41,76 €	
YG1,25-43	43	53,75	56,25	45,00	10	0,435	0,285	41,94 €	
YG1,25-44	44	55,00	57,50	45,00	10	0,449	0,299	42,14 €	
YG1,25-45	45	56,25	58,75	45,00	10	0,463	0,313	42,33 €	
YG1,25-46	46	57,50	60,00	45,00	10	0,478	0,328	42,47 €	
YG1,25-47	47	58,75	61,25	45,00	10	0,493	0,342	42,67 €	
YG1,25-48	48	60,00	62,50	45,00	10	0,508	0,358	42,85 €	
YG1,25-49	49	61,25	63,75	45,00	10	0,523	0,373	43,79 €	
YG1,25-50	50	62,50	65,00	45,00	10	0,539	0,389	44,18 €	
YG1,25-51	51	63,75	66,25	45,00	10	0,555	0,405	44,53 €	
YG1,25-52	52	65,00	67,50	45,00	10	0,572	0,421	45,10 €	
YG1,25-53	53	66,25	68,75	45,00	10	0,589	0,438	45,31 €	
YG1,25-54	54	67,50	70,00	45,00	10	0,606	0,455	45,72 €	
YG1,25-55	55	68,75	71,25	45,00	10	0,623	0,473	46,06 €	
YG1,25-56	56	70,00	72,50	45,00	10	0,641	0,490	48,07 €	
YG1,25-57	57	71,25	73,75	45,00	10	0,659	0,508	50,31 €	
YG1,25-58	58	72,50	75,00	45,00	10	0,677	0,527	50,97 €	
YG1,25-59	59	73,75	76,25	45,00	10	0,696	0,545	52,15 €	
YG1,25-60	60	75,00	77,50	45,00	10	0,715	0,564	53,19 €	
YG1,25-61	61	76,25	78,75	45,00	10	0,734	0,584	54,97 €	
YG1,25-62	62	77,50	80,00	60,00	10	0,877	0,603	54,53 €	
YG1,25-63	63	78,75	81,25	60,00	10	0,897	0,623	55,01 €	
YG1,25-64	64	80,00	82,50	60,00	10	0,917	0,644	55,64 €	
YG1,25-65	65	81,25	83,75	60,00	10	0,938	0,664	56,40 €	
YG1,25-66	66	82,50	85,00	60,00	10	0,959	0,685	57,14 €	
YG1,25-68	68	85,00	87,50	60,00	10	1,001	0,728	58,54 €	
YG1,25-70	70	87,50	90,00	60,00	10	1,045	0,772	59,55 €	
YG1,25-72	72	90,00	92,50	60,00	10	1,091	0,817	59,96 €	
YG1,25-73	73	91,25	93,75	60,00	10	1,114	0,841	60,17 €	
YG1,25-74	74	92,50	95,00	60,00	10	1,137	0,864	60,56 €	
YG1,25-76	76	95,00	97,50	60,00	10	1,185	0,912	61,57 €	
YG1,25-78	78	97,50	100,00	60,00	10	1,234	0,961	63,75 €	
YG1,25-80	80	100,00	102,50	60,00	10	1,285	1,011	68,01 €	
YG1,25-84	84	105,00	107,50	60,00	10	1,390	1,116	68,64 €	
YG1,25-88	88	110,00	112,50	60,00	10	1,499	1,226	75,36 €	
YG1,25-90	90	112,50	115,00	60,00	10	1,556	1,283	87,42 €	
YG1,25-96	96	120,00	122,50	60,00	12	1,734	1,461	88,02 €	
YG1,25-100	100	125,00	127,50	60,00	12	1,860	1,586	88,81 €	
YG1,25-112	112	140,00	142,50	60,00	12	2,266	1,992	112,93 €	
YG1,25-120	120	150,00	152,50	60,00	15	2,562	2,289	112,93 €	
YG1,25-130	130	162,50	165,00	60,00	15	2,961	2,688	122,76 €	
YG1,25-140	140	175,00	177,50	60,00	15	3,392	3,119	142,85 €	

Sur demande



**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**



YG1,25-475 475 593,75 596,25 Dimensions : contactez-nous

sur demande