

# Engrenage droit PERFORMANCE

## MODULE

## Acier 35NCD6


# 1,5



- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Matière 12NC15 cémenté trempé



**en STOCK\***  
sinon contactez-nous

Indication de couple et de puissance  
Pour 50 dents à 1000 t/min.

	35NCD6	35NCD6 trempé	12NC15	12NC15 trempé
Nm	32	46	32	88
kW	3,342	4,879	3,342	8,952



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
							YG	XG	YG	XG
YG1.5-9	9	15.00	18.00	18.00	8	✓	0.043	0.019	23.35 €	
YG1.5-10	10	16.50	19.50	19.50	8	✓	0.054	0.025	23.35 €	
YG1.5-11	11	18.00	21.00	21.00	8	✓	0.065	0.031	23.35 €	
YG1.5-12	12	18.00	21.00	21.00	8	✓	0.065	0.031	22.25 €	
YG1.5-13	13	19.50	22.50	20.00	8	✓	0.068	0.038	22.91 €	
YG1.5-14	14	21.00	24.00	20.00	8	-	0.076	0.045	23.49 €	
YG1.5-15	15	22.50	25.50	20.00	8	✓	0.083	0.053	24.10 €	
YG1.5-16	16	24.00	27.00	25.00	10	✓	0.105	0.057	24.77 €	
YG1.5-17	17	25.50	28.50	25.00	10	-	0.113	0.066	25.52 €	
YG1.5-18	18	27.00	30.00	25.00	10	-	0.123	0.076	26.37 €	
YG1.5-19	19	28.50	31.50	25.00	10	-	0.133	0.086	27.52 €	
YG1.5-20	20	30.00	33.00	25.00	10	✓	0.143	0.096	28.63 €	
YG1.5-21	21	31.50	34.50	25.00	10	-	0.155	0.107	28.95 €	
YG1.5-22	22	33.00	36.00	30.00	10	✓	0.191	0.119	29.24 €	
YG1.5-23	23	34.50	37.50	30.00	10	-	0.203	0.131	29.65 €	
YG1.5-24	24	36.00	39.00	30.00	10	✓	0.216	0.144	30.01 €	
YG1.5-25	25	37.50	40.50	30.00	10	✓	0.229	0.157	31.61 €	
YG1.5-26	26	39.00	42.00	30.00	10	-	0.243	0.171	33.09 €	
YG1.5-27	27	40.50	43.50	30.00	10	✓	0.257	0.185	34.06 €	
YG1.5-28	28	42.00	45.00	30.00	10	✓	0.272	0.200	35.15 €	
YG1.5-29	29	43.50	46.50	30.00	10	-	0.288	0.215	35.72 €	
YG1.5-30	30	45.00	48.00	30.00	10	✓	0.304	0.231	36.75 €	
YG1.5-31	31	46.50	49.50	30.00	10	-	0.320	0.248	37.30 €	
YG1.5-32	32	48.00	51.00	30.00	10	-	0.337	0.265	38.05 €	
YG1.5-33	33	49.50	52.50	30.00	10	✓	0.355	0.283	38.36 €	

**Sur demande**

\*Dans la limite du disponible

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		YG	XG	YG
YG1,5-34	34	51,00	54,00	30,00	10	-	0,373	0,301	38,68 €
YG1,5-35	35	52,50	55,50	50,00	15	-	0,509	0,304	39,17 €
YG1,5-36	36	54,00	57,00	50,00	15	-	0,529	0,323	41,14 €
YG1,5-37	37	55,50	58,50	50,00	15	-	0,548	0,343	41,99 €
YG1,5-38	38	57,00	60,00	50,00	15	✓	0,569	0,363	42,96 €
YG1,5-39	39	58,50	61,50	50,00	15	-	0,589	0,384	43,84 €
YG1,5-40	40	60,00	63,00	50,00	15	✓	0,611	0,406	44,79 €
YG1,5-41	41	61,50	64,50	50,00	15	-	0,633	0,428	44,85 €
YG1,5-42	42	63,00	66,00	50,00	15	-	0,655	0,450	44,91 €
YG1,5-43	43	64,50	67,50	50,00	15	-	0,678	0,473	44,93 €
YG1,5-44	44	66,00	69,00	50,00	15	-	0,702	0,497	45,31 €
YG1,5-45	45	67,50	70,50	50,00	15	-	0,726	0,521	45,90 €
YG1,5-46	46	69,00	72,00	50,00	15	-	0,750	0,545	46,87 €
YG1,5-47	47	70,50	73,50	50,00	15	-	0,775	0,570	47,90 €
YG1,5-48	48	72,00	75,00	50,00	15	-	0,801	0,596	48,93 €
YG1,5-49	49	73,50	76,50	50,00	15	-	0,827	0,622	51,14 €
YG1,5-50	50	75,00	78,00	50,00	15	✓	0,854	0,649	55,62 €
YG1,5-51	51	76,50	79,50	50,00	15	-	0,881	0,676	56,36 €
YG1,5-52	52	78,00	81,00	50,00	15	-	0,909	0,704	57,49 €
YG1,5-53	53	79,50	82,50	60,00	15	-	1,037	0,733	58,34 €
YG1,5-54	54	81,00	84,00	60,00	15	-	1,066	0,762	58,62 €
YG1,5-55	55	82,50	85,50	60,00	15	-	1,095	0,791	58,96 €
YG1,5-56	56	84,00	87,00	60,00	15	-	1,125	0,821	59,39 €
YG1,5-57	57	85,50	88,50	60,00	15	-	1,156	0,852	59,96 €
YG1,5-58	58	87,00	90,00	60,00	15	-	1,187	0,883	60,25 €
YG1,5-59	59	88,50	91,50	60,00	15	-	1,219	0,914	60,56 €
YG1,5-60	60	90,00	93,00	60,00	15	✓	1,251	0,947	60,85 €
YG1,5-62	62	93,00	96,00	60,00	15	-	1,317	1,013	62,04 €
YG1,5-64	64	96,00	99,00	60,00	15	-	1,385	1,081	62,82 €
YG1,5-65	65	97,50	100,50	60,00	15	✓	1,420	1,116	67,10 €
YG1,5-66	66	99,00	102,00	60,00	15	✓	1,455	1,151	67,10 €
YG1,5-68	68	102,00	105,00	60,00	15	-	1,528	1,224	68,17 €
YG1,5-70	70	105,00	108,00	60,00	15	-	1,602	1,298	70,63 €
YG1,5-71	71	106,50	109,50	60,00	15	-	1,641	1,336	72,60 €
YG1,5-72	72	108,00	111,00	60,00	15	-	1,679	1,375	74,68 €
YG1,5-73	73	109,50	112,50	60,00	15	-	1,718	1,414	76,55 €
YG1,5-74	74	111,00	114,00	60,00	15	-	1,758	1,454	79,18 €
YG1,5-75	75	112,50	115,50	60,00	15	-	1,798	1,494	84,38 €
YG1,5-76	76	114,00	117,00	60,00	15	-	1,839	1,535	84,38 €
YG1,5-78	78	117,00	120,00	75,00	15	-	2,105	1,618	84,38 €
YG1,5-80	80	120,00	123,00	75,00	15	-	2,191	1,704	87,06 €
YG1,5-86	86	129,00	132,00	75,00	15	-	2,460	1,973	98,62 €
YG1,5-90	90	135,00	138,00	75,00	15	-	2,650	2,164	100,26 €
YG1,5-96	96	144,00	147,00	75,00	15	-	2,952	2,465	128,61 €
YG1,5-98	98	147,00	150,00	75,00	15	-	3,057	2,570	128,61 €
YG1,5-100	100	150,00	153,00	75,00	15	-	3,164	2,677	128,61 €
YG1,5-105	105	157,50	160,50	75,00	15	-	3,441	2,955	139,80 €
YG1,5-110	110	165,00	168,00	75,00	15	-	3,732	3,245	162,68 €
YG1,5-115	115	172,50	175,50	75,00	15	-	4,036	3,550	162,68 €
YG1,5-120	120	180,00	183,00	75,00	15	-	4,354	3,867	203,35 €

Sur demande



**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**



YG1,5-390 390 585,00 588,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

\*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpcurope.com

**HPC**

**Tome 4 2011**

**4 249**