

Engrenage droit PERFORMANCE



MODULE

Acier 35NCD6

1,0


- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Matière 12NC15 cémenté trempé



en STOCK*
sinon contactez-nous



Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	35NCD6	35NCD6 trempé	12NC15 trempé
Nm	10,600	15,500	29,300
kW	1,119	1,626	3,074

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande					

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
							YG	XG	YG	XG
YG1-9	9	10,00	12,00	12	6	-	0,017	0,006	18,01 €	
YG1-10	10	11,00	13,00	13	6	✓	0,020	0,008	18,01 €	
YG1-11	11	12,00	14,00	14	6	-	0,024	0,010	18,01 €	
YG1-12	12	12,00	14,00	14	6	✓	0,024	0,010	18,01 €	
YG1-13	13	13,00	15,00	15	6	-	0,028	0,012	18,29 €	
YG1-14	14	14,00	16,00	16	6	✓	0,032	0,014	18,70 €	
YG1-15	15	15,00	17,00	17	6	✓	0,037	0,017	18,95 €	
YG1-16	16	16,00	18,00	18	8	-	0,041	0,017	19,32 €	
YG1-17	17	17,00	19,00	18	8	✓	0,044	0,020	19,66 €	
YG1-18	18	18,00	20,00	18	8	-	0,047	0,023	20,07 €	
YG1-19	19	19,00	21,00	18	8	-	0,051	0,027	20,40 €	
YG1-20	20	20,00	22,00	20	8	✓	0,059	0,030	21,13 €	
YG1-21	21	21,00	23,00	20	8	-	0,063	0,034	21,26 €	
YG1-22	22	22,00	24,00	20	8	✓	0,066	0,038	21,48 €	
YG1-23	23	23,00	25,00	20	8	-	0,071	0,042	21,56 €	
YG1-24	24	24,00	26,00	20	8	✓	0,075	0,046	21,76 €	
YG1-25	25	25,00	27,00	20	8	✓	0,079	0,051	22,62 €	
YG1-26	26	26,00	28,00	25	8	-	0,097	0,055	23,39 €	
YG1-27	27	27,00	29,00	25	8	-	0,102	0,060	23,93 €	
YG1-28	28	28,00	30,00	25	8	✓	0,107	0,065	24,49 €	
YG1-29	29	29,00	31,00	25	8	-	0,112	0,070	25,05 €	
YG1-30	30	30,00	32,00	25	8	✓	0,117	0,075	25,52 €	
YG1-31	31	31,00	33,00	25	8	-	0,123	0,081	25,79 €	
YG1-32	32	32,00	34,00	25	8	✓	0,129	0,087	26,08 €	
YG1-33	33	33,00	35,00	25	8	-	0,135	0,092	26,46 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		YG	XG	YG	XG
YG1-34	34	34,00	36,00	25	8	✓	0,141	0,098	26,69	€
YG1-35	35	35,00	37,00	25	8	-	0,147	0,105	27,10	€
YG1-36	36	36,00	38,00	30	8	✓	0,170	0,111	27,36	€
YG1-37	37	37,00	39,00	30	8	-	0,176	0,118	27,65	€
YG1-38	38	38,00	40,00	30	8	-	0,183	0,124	28,15	€
YG1-39	39	39,00	41,00	30	8	-	0,190	0,131	28,63	€
YG1-40	40	40,00	42,00	30	8	✓	0,197	0,138	29,10	€
YG1-41	41	41,00	43,00	30	8	-	0,204	0,146	29,24	€
YG1-42	42	42,00	44,00	30	8	✓	0,212	0,153	29,38	€
YG1-43	43	43,00	45,00	30	8	-	0,220	0,161	29,44	€
YG1-44	44	44,00	46,00	30	8	-	0,227	0,169	29,65	€
YG1-45	45	45,00	47,00	30	8	-	0,235	0,177	29,77	€
YG1-46	46	46,00	48,00	30	8	-	0,244	0,185	29,82	€
YG1-47	47	47,00	49,00	30	8	-	0,252	0,193	30,00	€
YG1-48	48	48,00	50,00	30	8	✓	0,261	0,202	30,01	€
YG1-49	49	49,00	51,00	30	8	-	0,269	0,211	31,61	€
YG1-50	50	50,00	52,00	35	10	✓	0,297	0,216	33,13	€
YG1-51	51	51,00	53,00	35	10	-	0,307	0,225	33,66	€
YG1-52	52	52,00	54,00	35	10	✓	0,316	0,235	34,06	€
YG1-53	53	53,00	55,00	35	10	-	0,325	0,244	34,57	€
YG1-54	54	54,00	56,00	35	10	-	0,335	0,254	34,99	€
YG1-55	55	55,00	57,00	35	10	-	0,345	0,264	35,53	€
YG1-56	56	56,00	58,00	35	10	✓	0,355	0,274	35,61	€
YG1-57	57	57,00	59,00	35	10	✓	0,365	0,284	36,10	€
YG1-58	58	58,00	60,00	35	10	-	0,375	0,294	36,63	€
YG1-59	59	59,00	61,00	35	10	-	0,386	0,305	37,08	€
YG1-60	60	60,00	62,00	35	10	✓	0,397	0,316	37,50	€
YG1-61	61	61,00	63,00	35	10	-	0,406	0,326	38,05	€
YG1-62	62	62,00	64,00	35	10	-	0,419	0,338	38,68	€
YG1-63	63	63,00	65,00	35	10	-	0,430	0,349	39,84	€
YG1-64	64	64,00	66,00	35	10	-	0,441	0,360	40,57	€
YG1-65	65	65,00	67,00	35	10	-	0,453	0,372	41,51	€
YG1-66	66	66,00	68,00	35	10	-	0,465	0,384	42,35	€
YG1-68	68	68,00	70,00	35	10	-	0,489	0,408	43,60	€
YG1-70	70	70,00	72,00	35	10	✓	0,514	0,433	44,50	€
YG1-72	72	72,00	74,00	35	10	-	0,539	0,458	45,44	€
YG1-73	73	73,00	75,00	35	10	-	0,553	0,471	47,32	€
YG1-74	74	74,00	76,00	45	10	-	0,614	0,485	47,83	€
YG1-76	76	76,00	78,00	45	10	-	0,641	0,512	48,46	€
YG1-78	78	78,00	80,00	45	10	-	0,669	0,539	49,22	€
YG1-80	80	80,00	82,00	45	10	✓	0,697	0,568	50,22	€
YG1-84	84	84,00	86,00	45	10	-	0,756	0,627	50,97	€
YG1-88	88	88,00	90,00	45	10	-	0,818	0,689	52,15	€
YG1-90	90	90,00	92,00	45	10	✓	0,850	0,721	53,64	€
YG1-96	96	96,00	98,00	45	10	-	0,951	0,822	59,45	€
YG1-100	100	100,00	102,00	45	10	✓	1,022	0,892	60,25	€
YG1-112	112	112,00	114,00	45	10	-	1,251	1,122	69,29	€
YG1-120	120	120,00	122,00	45	12	✓	1,418	1,289	85,28	€
YG1-130	130	130,00	132,00	45	12	-	1,644	1,515	96,82	€
YG1-150	150	150,00	152,00	45	15	-	2,149	2,019	113,43	€

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



YG1-590 590 590,00 592,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2011

④ 231