

## MODULE

# 2,5




- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Matière 12NC15 cémenté trempé

| Indication de couple et de puissance |        |               |        |               |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min.          |        |               |        |               |
|                                      | 35NCD6 | 35NCD6 trempé | 12NC15 | 12NC15 trempé |
| Nm                                   | 122    | 178           | 122    | 337           |
| kW                                   | 12,65  | 18,65         | 12,68  | 35,06         |

## Acier 35NCD6



**FABRICATION**  
pour délai accéléré  
nous contacter



### REMISES

|      |                                   |    |     |     |     |      |
|------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|------|
| Qté  | 1+                                | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ | 100+ |
| Rem. | Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande |    |     |     |     |      |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Poids (kg) |       | Prix Uni. 1 à 5 |    |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------|-----------------|----|
|            |         |             |              |          |            | YG         | XG    | YG              | XG |
| YG2.5-9    | 9       | 25,00       | 30,00        | 30,00    | 12         | 0,155      | 0,087 | 45,12 €         |    |
| YG2.5-10   | 10      | 27,50       | 32,50        | 32,50    | 12         | 0,193      | 0,110 | 45,12 €         |    |
| YG2.5-11   | 11      | 30,00       | 35,00        | 35,00    | 12         | 0,234      | 0,136 | 45,12 €         |    |
| YG2.5-12   | 12      | 30,00       | 35,00        | 35,00    | 15         | 0,212      | 0,122 | 45,12 €         |    |
| YG2.5-13   | 13      | 32,50       | 37,50        | 35,00    | 15         | 0,240      | 0,150 | 46,06 €         |    |
| YG2.5-14   | 14      | 35,00       | 40,00        | 35,00    | 15         | 0,270      | 0,180 | 48,17 €         |    |
| YG2.5-15   | 15      | 37,50       | 42,50        | 35,00    | 15         | 0,303      | 0,213 | 51,29 €         |    |
| YG2.5-16   | 16      | 40,00       | 45,00        | 35,00    | 15         | 0,338      | 0,248 | 54,27 €         |    |
| YG2.5-17   | 17      | 42,50       | 47,50        | 35,00    | 15         | 0,375      | 0,285 | 55,39 €         |    |
| YG2.5-18   | 18      | 45,00       | 50,00        | 35,00    | 15         | 0,415      | 0,325 | 57,39 €         |    |
| YG2.5-19   | 19      | 47,50       | 52,50        | 35,00    | 15         | 0,456      | 0,366 | 58,95 €         |    |
| YG2.5-20   | 20      | 50,00       | 55,00        | 45,00    | 20         | 0,525      | 0,379 | 61,01 €         |    |
| YG2.5-21   | 21      | 52,50       | 57,50        | 45,00    | 20         | 0,571      | 0,425 | 62,56 €         |    |
| YG2.5-22   | 22      | 55,00       | 60,00        | 45,00    | 20         | 0,620      | 0,473 | 64,70 €         |    |
| YG2.5-23   | 23      | 57,50       | 62,50        | 45,00    | 20         | 0,670      | 0,524 | 66,33 €         |    |
| YG2.5-24   | 24      | 60,00       | 65,00        | 45,00    | 20         | 0,723      | 0,577 | 68,38 €         |    |
| YG2.5-25   | 25      | 62,50       | 67,50        | 45,00    | 20         | 0,779      | 0,632 | 72,02 €         |    |
| YG2.5-26   | 26      | 65,00       | 70,00        | 45,00    | 20         | 0,836      | 0,690 | 75,66 €         |    |
| YG2.5-27   | 27      | 67,50       | 72,50        | 45,00    | 20         | 0,896      | 0,749 | 77,26 €         |    |
| YG2.5-28   | 28      | 70,00       | 75,00        | 45,00    | 20         | 0,958      | 0,811 | 79,86 €         |    |
| YG2.5-29   | 29      | 72,50       | 77,50        | 60,00    | 20         | 1,164      | 0,876 | 81,86 €         |    |
| YG2.5-30   | 30      | 75,00       | 80,00        | 60,00    | 20         | 1,231      | 0,942 | 84,65 €         |    |
| YG2.5-31   | 31      | 77,50       | 82,50        | 60,00    | 20         | 1,299      | 1,011 | 86,81 €         |    |
| YG2.5-32   | 32      | 80,00       | 85,00        | 60,00    | 20         | 1,370      | 1,082 | 89,84 €         |    |
| YG2.5-33   | 33      | 82,50       | 87,50        | 60,00    | 20         | 1,444      | 1,155 | 90,86 €         |    |

**Sur demande**

| Références | Z<br>Dents | ØP<br>Primitif | ØD<br>Extérieur | ØM<br>Moyeu | ØA<br>Alésage | Poids (kg) |        | Prix Uni. 1 à 5 |    |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------------|----|
|            |            |                |                 |             |               | YG         | XG     | YG              | XG |
| YG2.5-34   | 34         | 85,00          | 90,00           | 60,00       | 20            | 1,519      | 1,231  | 93,06 €         |    |
| YG2.5-35   | 35         | 87,50          | 92,50           | 60,00       | 20            | 1,597      | 1,308  | 95,10 €         |    |
| YG2.5-36   | 36         | 90,00          | 95,00           | 60,00       | 20            | 1,677      | 1,388  | 100,30 €        |    |
| YG2.5-37   | 37         | 92,50          | 97,50           | 60,00       | 20            | 1,759      | 1,471  | 101,76 €        |    |
| YG2.5-38   | 38         | 95,00          | 100,00          | 60,00       | 20            | 1,844      | 1,555  | 104,59 €        |    |
| YG2.5-39   | 39         | 97,50          | 102,50          | 60,00       | 20            | 1,930      | 1,642  | 106,08 €        |    |
| YG2.5-40   | 40         | 100,00         | 105,00          | 75,00       | 20            | 2,202      | 1,731  | 122,13 €        |    |
| YG2.5-41   | 41         | 102,50         | 107,50          | 75,00       | 20            | 2,293      | 1,822  | 111,29 €        |    |
| YG2.5-42   | 42         | 105,00         | 110,00          | 75,00       | 20            | 2,387      | 1,916  | 113,03 €        |    |
| YG2.5-43   | 43         | 107,50         | 112,50          | 75,00       | 20            | 2,483      | 2,011  | 114,19 €        |    |
| YG2.5-44   | 44         | 110,50         | 115,00          | 75,00       | 20            | 2,600      | 2,129  | 115,57 €        |    |
| YG2.5-45   | 45         | 112,50         | 117,50          | 75,00       | 20            | 2,681      | 2,210  | 117,06 €        |    |
| YG2.5-46   | 46         | 115,00         | 120,00          | 75,00       | 20            | 2,783      | 2,312  | 119,73 €        |    |
| YG2.5-47   | 47         | 117,50         | 122,50          | 75,00       | 20            | 2,888      | 2,417  | 122,05 €        |    |
| YG2.5-48   | 48         | 120,00         | 125,00          | 75,00       | 20            | 2,995      | 2,524  | 125,38 €        |    |
| YG2.5-49   | 49         | 122,50         | 127,50          | 75,00       | 20            | 3,105      | 2,634  | 128,75 €        |    |
| YG2.5-50   | 50         | 125,00         | 130,00          | 75,00       | 20            | 3,216      | 2,745  | 132,32 €        |    |
| YG2.5-51   | 51         | 127,50         | 132,50          | 75,00       | 20            | 3,330      | 2,859  | 133,39 €        |    |
| YG2.5-52   | 52         | 130,00         | 135,00          | 75,00       | 20            | 3,446      | 2,975  | 135,18 €        |    |
| YG2.5-53   | 53         | 132,50         | 137,50          | 75,00       | 20            | 3,564      | 3,093  | 136,63 €        |    |
| YG2.5-54   | 54         | 135,00         | 140,00          | 75,00       | 20            | 3,685      | 3,214  | 138,05 €        |    |
| YG2.5-55   | 55         | 137,50         | 142,50          | 75,00       | 20            | 3,808      | 3,337  | 160,00 €        |    |
| YG2.5-56   | 56         | 140,00         | 145,00          | 75,00       | 20            | 3,933      | 3,462  | 160,00 €        |    |
| YG2.5-57   | 57         | 142,50         | 147,50          | 75,00       | 20            | 4,060      | 3,589  | 160,00 €        |    |
| YG2.5-58   | 58         | 145,00         | 150,00          | 75,00       | 20            | 4,190      | 3,719  | 160,00 €        |    |
| YG2.5-59   | 59         | 147,50         | 152,50          | 75,00       | 20            | 4,322      | 3,851  | 161,48 €        |    |
| YG2.5-60   | 60         | 150,00         | 155,00          | 100,00      | 20            | 4,850      | 3,985  | 164,15 €        |    |
| YG2.5-62   | 62         | 155,00         | 160,00          | 100,00      | 20            | 5,125      | 4,260  | 185,87 €        |    |
| YG2.5-64   | 64         | 160,00         | 165,00          | 100,00      | 20            | 5,409      | 4,544  | 209,82 €        |    |
| YG2.5-65   | 65         | 162,50         | 167,50          | 100,00      | 20            | 5,554      | 4,689  | 224,88 €        |    |
| YG2.5-66   | 66         | 165,00         | 170,00          | 100,00      | 20            | 5,702      | 4,837  | 247,24 €        |    |
| YG2.5-68   | 68         | 170,00         | 175,00          | 100,00      | 20            | 6,004      | 5,139  | 258,09 €        |    |
| YG2.5-70   | 70         | 175,00         | 180,00          | 100,00      | 20            | 6,315      | 5,450  | 273,71 €        |    |
| YG2.5-71   | 71         | 177,50         | 182,50          | 100,00      | 20            | 6,474      | 5,608  | 290,46 €        |    |
| YG2.5-72   | 72         | 180,00         | 185,00          | 100,00      | 20            | 6,635      | 5,770  | 308,12 €        |    |
| YG2.5-73   | 73         | 182,50         | 187,50          | 100,00      | 20            | 6,798      | 5,933  | 319,41 €        |    |
| YG2.5-74   | 74         | 185,00         | 190,00          | 100,00      | 20            | 6,964      | 6,099  | 332,07 €        |    |
| YG2.5-75   | 75         | 187,50         | 192,50          | 100,00      | 20            | 7,132      | 6,267  | 344,74 €        |    |
| YG2.5-76   | 76         | 190,00         | 195,00          | 100,00      | 20            | 7,302      | 6,437  | 357,43 €        |    |
| YG2.5-78   | 78         | 195,00         | 200,00          | 127,00      | 25            | 8,141      | 6,743  | 363,92 €        |    |
| YG2.5-80   | 80         | 200,00         | 205,00          | 127,00      | 25            | 8,497      | 7,099  | 370,38 €        |    |
| YG2.5-86   | 86         | 215,00         | 220,00          | 127,00      | 25            | 9,619      | 8,222  | 377,49 €        |    |
| YG2.5-90   | 90         | 225,00         | 230,00          | 127,00      | 25            | 10,413     | 9,015  | 412,85 €        |    |
| YG2.5-96   | 96         | 240,00         | 245,00          | 127,00      | 25            | 11,670     | 10,273 | 444,51 €        |    |
| YG2.5-98   | 98         | 245,00         | 250,00          | 127,00      | 25            | 12,108     | 10,710 | 470,00 €        |    |
| YG2.5-100  | 100        | 250,00         | 255,00          | 127,00      | 25            | 12,554     | 11,156 | 527,48 €        |    |
| YG2.5-105  | 105        | 262,50         | 267,50          | 127,00      | 25            | 13,709     | 12,311 | 572,12 €        |    |
| YG2.5-110  | 110        | 275,00         | 280,00          | 127,00      | 25            | 14,920     | 13,523 | 607,28 €        |    |
| YG2.5-115  | 115        | 287,50         | 292,50          | 127,00      | 25            | 16,188     | 14,790 | 661,54 €        |    |

Sur demande



**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**



YG2.5-235 235 587,50 592,50 Dimensions : contactez-nous sur demande