




# Engrenage conique plastique

Delrin **usiné**

## RAPPORT 1:1

- **Module 0,8 à 2,5**
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Matière : plastique delrin
- T° d'utilisation : -50° à +80°C
- Pour un couple il faut  
2 pièces



INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Couple (Nm)	0,91	0,46	0,20	0,15	0,12	0,03
Puissance (kW)	0,09	0,05	0,02	0,016	0,013	0,003

### REMISES

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	


Dents		Module	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vis		Prix Uni. 1 à 5
Références	Z										R	T	
ZB0,8-16	16	0,8	12,80	20	13,93	6	10	16,00	12,21	3,00	M3	3,00	8,33 €
ZB0,8-20	20		16,00	20	17,13	6	13	14,76	10,51	3,40	M3	3,40	10,86 €
ZB0,8-25	25		20,00	20	21,13	6	16	13,36	8,00	4,24	M3	4,24	15,06 €
ZB0,8-30	30		24,00	20	25,13	6	20	11,96	6,00	5,09	M3	5,09	16,26 €
ZB1-20	20	1	20,00	25	21,41	8	18	18,45	14,00	4,24	M4	4,24	16,60 €
ZB1-25	25		25,00	25	26,41	8	22	16,68	10,80	5,28	M4	5,28	17,70 €
ZB1-30	30		30,00	25	31,41	8	26	14,95	8,00	6,35	M4	6,35	18,87 €
ZB1,25-20	20		25,00	23	26,70	8	22	15,27	9,00	6,00	M4	6,00	16,87 €
ZB1,25-25	25	1,25	31,25	28	33,00	8	25	17,87	9,20	7,00	M4	7,00	20,19 €
ZB1,25-30	30		37,50	36	39,30	10	30	23,47	13,50	8,00	M4	8,00	21,60 €
ZB1,5-20	20		30,00	35	32,12	10	26	25,17	18,00	6,35	M4	6,35	17,96 €
ZB1,5-25	25		37,50	35	39,62	10	32	22,57	13,50	8,00	M4	8,00	20,87 €
ZB1,5-30	30	1,5	45,00	35	47,12	10	38	19,92	9,00	9,50	M4	9,50	22,09 €
ZB2-20	20		40,00	42	43,00	12	34	29,00	19,00	8,50	M5	8,50	21,03 €
ZB2-25	25		50,00	42	52,83	12	40	25,52	12,00	10,60	M5	10,60	23,44 €
ZB2-30	30		60,00	42	63,00	12	50	21,87	7,00	12,70	M5	12,70	26,34 €
ZB2,5-16	16	2,5	40,00	50	43,50	15	35	36,80	27,50	8,00	M5	8,00	21,50 €
ZB2,5-20	20		50,00	50	54,00	15	40	33,50	20,00	10,60	M5	10,60	26,83 €
ZB2,5-25	25		62,50	50	66,00	15	55	30,50	15,00	15,00	M5	15,00	30,31 €



## RAPPORT 1:1

Delrin **usiné**

- Module 3 à 6
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Matière : plastique delrin
- T° d'utilisation : -50° à +80°C
- Pour un couple il faut  
2 pièces



INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.			
	3,0 MOD	4,0 MOD	5,0 MOD	6,0 MOD
Couple (Nm)	1,93	2,84	5	8
Puissance (kW)	0,20	0,83	0,54	0,85

### REMISES

Où	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références	Dents		ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vis		Prix Uni. 1 à 5
	Z	Module									R	T	
ZB3-16	16	3	48	44,0	52,24	15	40,0	29,08	16,00	11	M5	8	63,70 €
ZB3-19	19		57	49,0	61,24	16	50,0	31,01	17,02	13	M5	9	93,70 €
ZB3-26	26		78	65,0	82,24	18	64,0	40,03	19,03	18	M6	10	102,52 €
ZB3-30	30		90	68,5	94,24	20	76,0	39,65	16,51	21	M6	8	122,37 €
ZB4-16	16	4	64	55,5	69,66	15	50,0	35,81	16,49	15	M5	8	79,09 €
ZB4-19	19		76	65,0	81,66	18	62,5	41,43	20,24	18	M6	10	115,56 €
ZB4-26	26		104	82,0	109,66	22	85,0	48,69	20,50	24	M6	10	139,57 €
ZB4-30	30		120	90,0	125,66	25	102,0	51,51	21,00	28	M8	11	147,15 €
ZB5-16	16	5	80	70,0	87,10	18	60,0	46,13	20,00	20	M8	11	137,07 €
ZB5-20	20		100	80,0	107,10	20	80,0	49,04	21,50	24	M8	12	145,70 €
ZB5-25	25		125	100,0	132,10	25	80,0	59,47	24,00	28	M10	14	154,69 €
ZB5-30	30		150	114,0	157,10	30	100,0	65,87	26,00	35	M10	15	162,21 €
ZB6-16	16	6	96	80,0	104,52	25	75,0	50,10	22,00	22	M10	12	168,41 €
ZB6-20	20		120	90,0	128,52	30	96,0	52,32	18,50	28	M10	12	176,11 €
ZB6-25	25		150	115,0	158,52	35	100,0	67,29	24,00	35	M10	14	183,94 €
ZB6-30	30		180	130,0	188,52	35	120,0	72,24	28,00	42	M10	16	195,46 €