


- Module 0,8 à 2,5
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Matière :  
plastique delrin
- T° d'utilisation :  
-50° à +80°C



INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.						REMISES						
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD	Qté	1+	6+	30+	100+	400+	
Couple (Nm)	0,91	0,46	0,20	0,15	0,12	0,03	Rem.	Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	
Puissance (kW)	0,09	0,05	0,02	0,016	0,013	0,003							
Dents											Vis	Prix Uni.	
Références	Z	Module	OP	E	OD	OA	OM	F	G	H	R	T	1 à 5
ZDB0,8-15	15	0,8	12,00	20,00	13,93	6	10	11,90	7,50	4,02	M3	3,50	14,41 €
ZDB0,8-30	30		24,00	14,00	24,64	8	20	10,08	5,50	4,02	M3	3,50	17,02 €
ZDB1-15	15		15,00	24,00	17,42	8	14	13,87	8,76	5,03	M4	4,00	16,35 €
ZDB1-30	30	30,00	18,00	30,58	10	25	13,11	7,00	5,03	M4	4,00	20,08 €	
ZDB1,5-15	15	1,5	22,50	35,00	26,12	10	21	19,84	12,13	7,55	M4	5,00	22,66 €
ZDB1,5-30	30		45,00	27,00	45,87	10	30	19,66	11,00	7,55	M4	5,00	22,79 €
ZDB2-15	15	2	30,00	45,00	34,83	12	28	24,76	14,86	10,06	M5	7,50	19,70 €
ZDB2-30	30		60,00	35,00	61,16	12	40	25,21	14,00	10,06	M5	8,00	27,39 €
ZDB2,5-15	15	2,5	37,50	54,00	43,54	15	32	29,51	16,51	13,53	M5	8,00	26,93 €
ZDB2,5-30	30		75,00	41,50	76,45	15	50	29,31	13,31	13,53	M5	7,00	34,05 €
ZTB0,8-15	15	0,8	12,00	28,00	14,14	6	10	15,63	9,67	5,69	M3	5,00	12,78 €
ZTB0,8-45	45		36,00	20,00	36,30	8	28	16,07	8,00	5,69	M3	4,00	19,22 €
ZTB1-15	15	1	15,00	32,00	17,67	8	13	16,54	9,18	7,12	M4	4,50	13,87 €
ZTB1-45	45		45,00	24,00	45,37	10	40	19,09	10,00	7,12	M4	5,00	20,58 €
ZTB1,5-15	15	1,5	22,50	45,00	26,51	10	18	21,80	10,51	10,67	M4	5,00	14,24 €
ZTB1,5-45	45		67,50	32,00	68,06	15	50	24,63	12,00	10,67	M4	6,00	23,35 €
ZFB0,8-15	15	0,8	12,00	35,00	14,23	6	10	18,07	10,58	7,10	M3	5,00	13,66 €
ZFB0,8-60	60		48,00	20,00	48,22	8	30	15,98	8,00	7,10	M3	4,00	20,95 €
ZFB1-15	15	1	15,00	45,00	17,79	8	13	24,22	14,73	9,28	M4	7,00	15,25 €
ZFB1-60	60		60,00	30,00	60,27	10	40	25,08	12,00	9,28	M4	6,00	22,05 €
ZFB1,5-15	15	1,5	22,50	60,00	26,69	10	18	28,82	12,08	13,91	M4	6,00	15,91 €
ZFB1,5-60	60		60,00	35,00	90,41	15	50	27,61	12,00	13,91	M4	6,00	30,82 €