

Engrenage droit plastique



MODULE

Delrin **usiné**

0,8



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Indication de couple

Pour 50 dents à 1000 t/min


Delrin

0,3



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix		-22%	-44%	-47%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0,8-9	9	8,00	9,60	9,60	3	0,0008	0,0003	8,12 €	
ZG0,8-10	10	8,80	10,40	10,40	3	0,0010	0,0004	8,12 €	
ZG0,8-11	11	9,60	11,20	11,20	3	0,0012	0,0005	8,12 €	
ZG0,8-12	12	9,60	11,20	11,20	3	0,0012	0,0005	8,12 €	
ZG0,8-13	13	10,40	12,00	12,00	3	0,0014	0,0006	8,39 €	
ZG0,8-14	14	11,20	12,80	12,80	3	0,0016	0,0007	8,51 €	
ZG0,8-15	15	12,00	13,60	13,60	3	0,0019	0,0008	8,78 €	
ZG0,8-16	16	12,80	14,40	14,40	3	0,0021	0,0009	8,94 €	
ZG0,8-17	17	13,60	15,20	15,20	3	0,0024	0,0011	9,17 €	
ZG0,8-18	18	14,40	16,00	14,00	4	0,0023	0,0012	9,45 €	
ZG0,8-19	19	15,20	16,80	14,00	4	0,0024	0,0013	9,51 €	
ZG0,8-20	20	16,00	17,60	14,00	4	0,0025	0,0015	9,62 €	
ZG0,8-21	21	16,80	18,40	14,00	4	0,0027	0,0016	9,70 €	
ZG0,8-22	22	17,60	19,20	14,00	4	0,0029	0,0018	9,83 €	
ZG0,8-23	23	18,40	20,00	14,00	4	0,0030	0,0020	9,93 €	
ZG0,8-24	24	19,20	20,80	14,00	4	0,0032	0,0021	9,98 €	
ZG0,8-25	25	20,00	21,60	14,00	4	0,0034	0,0023	10,07 €	
ZG0,8-26	26	20,80	22,40	14,00	4	0,0036	0,0025	10,23 €	
ZG0,8-27	27	21,60	23,20	14,00	4	0,0038	0,0027	10,33 €	
ZG0,8-28	28	22,40	24,00	14,00	4	0,0040	0,0029	10,86 €	
ZG0,8-29	29	23,20	24,80	14,00	4	0,0043	0,0032	10,44 €	
ZG0,8-30	30	24,00	25,60	15,00	5	0,0046	0,0033	10,51 €	
ZG0,8-31	31	24,80	26,40	15,00	5	0,0048	0,0036	10,51 €	

Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0,8-32	32	25,60	27,20	15,00	5	0,0050	0,0038	10,55 €	
ZG0,8-33	33	26,40	28,00	15,00	5	0,0053	0,0041	10,55 €	
ZG0,8-34	34	27,20	28,80	15,00	5	0,0055	0,0043	10,55 €	
ZG0,8-35	35	28,00	29,60	15,00	5	0,0058	0,0046	10,65 €	
ZG0,8-36	36	28,80	30,40	15,00	5	0,0061	0,0049	11,73 €	
ZG0,8-38	38	30,40	32,00	15,00	5	0,0067	0,0054	11,82 €	
ZG0,8-39	39	31,20	32,80	15,00	5	0,0070	0,0057	11,82 €	
ZG0,8-40	40	32,00	33,60	15,00	5	0,0073	0,0061	11,89 €	
ZG0,8-41	41	32,80	34,40	15,00	5	0,0076	0,0064	11,89 €	
ZG0,8-42	42	33,60	35,20	15,00	5	0,0079	0,0067	11,89 €	
ZG0,8-43	43	34,40	36,00	15,00	5	0,0082	0,0070	11,91 €	
ZG0,8-44	44	35,20	36,80	15,00	5	0,0086	0,0074	11,91 €	
ZG0,8-45	45	36,00	37,60	15,00	5	0,0089	0,0077	12,00 €	
ZG0,8-46	46	36,80	38,40	15,00	5	0,0093	0,0081	12,00 €	
ZG0,8-47	47	37,60	39,20	15,00	5	0,0096	0,0084	12,11 €	
ZG0,8-48	48	38,40	40,00	15,00	5	0,0100	0,0088	13,79 €	
ZG0,8-49	49	39,20	40,80	15,00	5	0,0104	0,0092	13,79 €	
ZG0,8-50	50	40,00	41,60	15,00	5	0,0108	0,0095	13,79 €	
ZG0,8-51	51	40,80	42,40	15,00	5	0,0111	0,0099	13,94 €	
ZG0,8-52	52	41,60	43,20	15,00	5	0,0115	0,0103	13,98 €	
ZG0,8-53	53	42,40	44,00	15,00	5	0,0120	0,0107	14,06 €	
ZG0,8-54	54	43,20	44,80	15,00	5	0,0124	0,0112	14,11 €	
ZG0,8-55	55	44,00	45,60	15,00	5	0,0128	0,0116	14,20 €	
ZG0,8-56	56	44,80	46,40	18,00	6	0,0137	0,0119	sur demande	
ZG0,8-57	57	45,60	47,20	18,00	6	0,0141	0,0124	14,27 €	
ZG0,8-58	58	46,40	48,00	18,00	6	0,0146	0,0128	14,32 €	
ZG0,8-59	59	47,20	48,80	18,00	6	0,0150	0,0133	14,43 €	
ZG0,8-60	60	48,00	49,60	18,00	6	0,0155	0,0137	14,46 €	
ZG0,8-61	61	48,80	50,40	18,00	6	0,0160	0,0142	17,48 €	
ZG0,8-62	62	49,60	51,20	18,00	6	0,0164	0,0147	17,56 €	
ZG0,8-63	63	50,40	52,00	18,00	6	0,0169	0,0152	17,59 €	
ZG0,8-64	64	51,20	52,80	18,00	6	0,0174	0,0157	17,70 €	
ZG0,8-66	66	52,80	54,40	18,00	6	0,0184	0,0167	17,77 €	
ZG0,8-68	68	54,40	56,00	18,00	6	0,0195	0,0177	17,84 €	
ZG0,8-70	70	56,00	57,60	18,00	6	0,0205	0,0188	18,01 €	
ZG0,8-75	75	60,00	61,60	18,00	6	0,0233	0,0216	20,63 €	
ZG0,8-76	76	60,80	62,40	18,00	6	0,0239	0,0222	21,71 €	
ZG0,8-80	80	64,00	65,60	18,00	6	0,0263	0,0246	22,02 €	
ZG0,8-86	86	68,80	70,40	18,00	6	0,0302	0,0285	22,46 €	
ZG0,8-88	88	70,40	72,00	18,00	6	0,0316	0,0298	22,85 €	
ZG0,8-90	90	72,00	73,60	22,00	6	0,0339	0,0312	22,85 €	
ZG0,8-96	96	76,80	78,40	22,00	6	0,0382	0,0355	24,70 €	
ZG0,8-100	100	80,00	81,60	22,00	8	0,0413	0,0386	27,00 €	
ZG0,8-112	112	89,60	91,20	22,00	8	0,0511	0,0484	34,87 €	
ZG0,8-120	120	96,00	97,60	30,00	10	0,0583	0,0556	39,60 €	
ZG0,8-140	140	112,00	113,60	30,00	10	0,0785	0,0758	46,70 €	
ZG0,8-150	150	120,00	121,60	30,00	12	0,0898	0,0870	57,49 €	

Sur demande

❖ ↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

ZG0,8-225 225 180,00 181,60 Dimensions : contactez-nous sur demande