

Engrenage droit plastique



MODULE

Delrin usiné


1,5



en STOCK*
sinon contactez-nous



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	2,4

REMISES

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5 ZG	ZPG
							ZG	ZPG		
ZG1,5-9	9	15,00	18,00	18	6	✓	0,005	0,002	9,38 €	
ZG1,5-10	10	16,50	19,50	18	6	✓	0,005	0,003	9,38 €	
ZG1,5-11	11	18,00	21,00	18	6	-	0,006	0,003	9,38 €	
ZG1,5-12	12	18,00	21,00	18	6	✓	0,006	0,003	9,38 €	
ZG1,5-13	13	19,50	22,50	18	6	-	0,006	0,004	9,84 €	
ZG1,5-14	14	21,00	24,00	20	8	-	0,007	0,005	10,05 €	
ZG1,5-15	15	22,50	25,50	20	8	✓	0,008	0,005	10,17 €	
ZG1,5-16	16	24,00	27,00	20	8	✓	0,009	0,006	10,51 €	
ZG1,5-17	17	25,50	28,50	20	8	-	0,010	0,007	10,85 €	
ZG1,5-18	18	27,00	30,00	24	8	✓	0,012	0,008	11,09 €	
ZG1,5-19	19	28,50	31,50	25	8	-	0,014	0,009	12,10 €	
ZG1,5-20	20	30,00	33,00	25	8	✓	0,015	0,010	12,73 €	
ZG1,5-21	21	31,50	34,50	25	8	-	0,016	0,011	12,80 €	
ZG1,5-22	22	33,00	36,00	25	8	-	0,017	0,012	12,95 €	
ZG1,5-23	23	34,50	37,50	25	8	-	0,018	0,014	13,21 €	
ZG1,5-24	24	36,00	39,00	25	8	✓	0,019	0,015	13,29 €	
ZG1,5-25	25	37,50	40,50	25	8	✓	0,021	0,016	14,06 €	
ZG1,5-26	26	39,00	42,00	25	8	-	0,022	0,017	14,68 €	
ZG1,5-27	27	40,50	43,50	25	8	-	0,024	0,019	17,21 €	
ZG1,5-28	28	42,00	45,00	25	8	✓	0,025	0,020	17,69 €	
ZG1,5-29	29	43,50	46,50	25	8	-	0,027	0,022	18,06 €	
ZG1,5-30	30	45,00	48,00	25	8	✓	0,028	0,024	18,56 €	
ZG1,5-31	31	46,50	49,50	28	10	-	0,031	0,025	18,89 €	
ZG1,5-32	32	48,00	51,00	28	10	-	0,032	0,026	19,24 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5 ZPG
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		ZG	ZPG	
ZG1,5-33	33	49,50	52,50	28	10	✓	0,034	0,028	19,35 €
ZG1,5-34	34	51,00	54,00	28	10	✓	0,036	0,030	23,52 €
ZG1,5-35	35	52,50	55,50	28	10	✓	0,038	0,032	23,72 €
ZG1,5-36	36	54,00	57,00	28	10	✓	0,040	0,034	24,92 €
ZG1,5-37	37	55,50	58,50	28	10	-	0,042	0,036	25,53 €
ZG1,5-38	38	57,00	60,00	28	10	-	0,044	0,038	29,56 €
ZG1,5-39	39	58,50	61,50	28	10	-	0,046	0,040	30,16 €
ZG1,5-40	40	60,00	63,00	30	12	✓	0,048	0,041	30,84 €
ZG1,5-41	41	61,50	64,50	30	12	-	0,050	0,044	30,88 €
ZG1,5-42	42	63,00	66,00	30	12	-	0,052	0,046	30,96 €
ZG1,5-43	43	64,50	67,50	30	12	-	0,055	0,048	31,04 €
ZG1,5-44	44	66,00	69,00	30	12	-	0,057	0,051	31,24 €
ZG1,5-45	45	67,50	70,50	30	12	-	0,060	0,053	31,44 €
ZG1,5-46	46	69,00	72,00	30	12	-	0,062	0,055	32,05 €
ZG1,5-47	47	70,50	73,50	30	12	-	0,065	0,058	32,98 €
ZG1,5-48	48	72,00	75,00	30	12	-	0,067	0,060	33,84 €
ZG1,5-49	49	73,50	76,50	30	12	-	0,070	0,063	37,22 €
ZG1,5-50	50	75,00	78,00	30	12	✓	0,073	0,066	39,86 €
ZG1,5-51	51	76,50	79,50	36	12	✓	0,078	0,068	41,01 €
ZG1,5-52	52	78,00	81,00	36	12	-	0,081	0,071	41,86 €
ZG1,5-53	53	79,50	82,50	36	12	-	0,084	0,074	42,48 €
ZG1,5-54	54	81,00	84,00	36	12	✓	0,087	0,077	42,85 €
ZG1,5-55	55	82,50	85,50	36	12	-	0,090	0,080	43,23 €
ZG1,5-56	56	84,00	87,00	36	12	-	0,093	0,083	43,51 €
ZG1,5-57	57	85,50	88,50	36	12	-	0,096	0,086	43,71 €
ZG1,5-58	58	87,00	90,00	36	12	-	0,099	0,089	43,89 €
ZG1,5-59	59	88,50	91,50	36	12	-	0,102	0,092	49,00 €
ZG1,5-60	60	90,00	93,00	36	12	✓	0,106	0,095	49,28 €
ZG1,5-62	62	93,00	96,00	36	12	✓	0,112	0,102	50,21 €
ZG1,5-64	64	96,00	99,00	36	12	-	0,119	0,109	50,80 €
ZG1,5-65	65	97,50	100,50	36	12	-	0,123	0,112	57,30 €
ZG1,5-66	66	99,00	102,00	48	12	-	0,134	0,116	59,39 €
ZG1,5-68	68	102,00	105,00	48	12	-	0,142	0,123	60,73 €
ZG1,5-70	70	105,00	108,00	48	12	✓	0,149	0,131	62,95 €
ZG1,5-71	71	106,50	109,50	48	12	-	0,153	0,134	64,65 €
ZG1,5-72	72	108,00	111,00	48	12	✓	0,157	0,138	59,01 €
ZG1,5-73	73	109,50	112,50	48	12	-	0,161	0,142	60,45 €
ZG1,5-74	74	111,00	114,00	48	12	-	0,165	0,146	62,59 €
ZG1,5-75	75	112,50	115,50	48	12	-	0,169	0,150	70,96 €
ZG1,5-76	76	114,00	117,00	48	12	-	0,173	0,154	74,69 €
ZG1,5-78	78	117,00	120,00	48	12	-	0,182	0,163	74,73 €
ZG1,5-80	80	120,00	123,00	48	12	✓	0,190	0,171	75,05 €
ZG1,5-86	86	129,00	132,00	48	12	-	0,217	0,198	90,88 €
ZG1,5-90	90	135,00	138,00	48	12	✓	0,237	0,217	86,48 €
ZG1,5-96	96	144,00	147,00	48	12	-	0,267	0,247	112,50 €
ZG1,5-100	100	150,00	153,00	48	15	-	0,288	0,268	115,26 €

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



ZG1,5-390 390 585,00 588,00

Dimensions : contactez-nous

sur demande

*Dans la limite du disponible

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2011

4 251