

Engrenage droit plastique



MODULE


Delrin **usiné**

1,0



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	0,7



en STOCK*
sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5 ZPG
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage		ZG	ZPG	
ZG1-9	9	10,00	12,00	12	4	✓	0,0015	0,0007	7,20 €
ZG1-10	10	11,00	13,00	12	4	✓	0,0016	0,0008	7,20 €
ZG1-11	11	12,00	14,00	12	4	-	0,0018	0,0010	7,20 €
ZG1-12	12	12,00	14,00	12	4	-	0,0018	0,0010	7,20 €
ZG1-13	13	13,00	15,00	12	4	-	0,0020	0,0012	7,39 €
ZG1-14	14	14,00	16,00	12	4	✓	0,0022	0,0015	7,51 €
ZG1-15	15	15,00	17,00	12	4	✓	0,0025	0,0017	7,61 €
ZG1-16	16	16,00	18,00	15	6	✓	0,0029	0,0018	7,80 €
ZG1-17	17	17,00	19,00	15	6	-	0,0032	0,0020	7,91 €
ZG1-18	18	18,00	20,00	15	6	✓	0,0035	0,0023	8,10 €
ZG1-19	19	19,00	21,00	15	6	-	0,0038	0,0026	8,12 €
ZG1-20	20	20,00	22,00	15	6	✓	0,0041	0,0029	8,45 €
ZG1-21	21	21,00	23,00	18	6	-	0,0050	0,0033	8,51 €
ZG1-22	22	22,00	24,00	18	6	✓	0,0054	0,0036	8,64 €
ZG1-23	23	23,00	25,00	18	6	-	0,0057	0,0040	8,64 €
ZG1-24	24	24,00	26,00	18	6	✓	0,0061	0,0044	8,78 €
ZG1-25	25	25,00	27,00	18	6	✓	0,0065	0,0048	9,10 €
ZG1-26	26	26,00	28,00	18	6	✓	0,0069	0,0052	9,45 €
ZG1-27	27	27,00	29,00	18	6	✓	0,0073	0,0056	9,62 €
ZG1-28	28	28,00	30,00	18	6	-	0,0078	0,0060	9,83 €
ZG1-29	29	29,00	31,00	18	6	-	0,0082	0,0065	10,07 €
ZG1-30	30	30,00	32,00	18	6	✓	0,0087	0,0070	10,33 €
ZG1-31	31	31,00	33,00	18	6	-	0,0092	0,0075	11,41 €
ZG1-32	32	32,00	34,00	18	6	✓	0,0097	0,0080	11,60 €

Sur demande

*Dans la limite du disponible

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg) ZG ZPG		Prix Uni. 1 à 5 ZG ZPG
ZG1-33	33	33,00	35,00	18	6	-	0,0103	0,0085	11,73 €
ZG1-34	34	34,00	36,00	18	6	✓	0,0108	0,0090	11,89 €
ZG1-35	35	35,00	37,00	18	6	✓	0,0114	0,0096	12,00 €
ZG1-36	36	36,00	38,00	18	6	✓	0,0119	0,0102	12,11 €
ZG1-38	38	38,00	40,00	18	6	✓	0,0131	0,0114	12,44 €
ZG1-39	39	39,00	41,00	18	6	✓	0,0137	0,0120	14,46 €
ZG1-40	40	40,00	42,00	18	6	✓	0,0144	0,0126	14,68 €
ZG1-42	42	42,00	44,00	18	6	-	0,0157	0,0140	14,82 €
ZG1-43	43	43,00	45,00	18	6	-	0,0164	0,0146	14,96 €
ZG1-44	44	44,00	46,00	18	6	✓	0,0171	0,0154	15,11 €
ZG1-45	45	45,00	47,00	18	6	✓	0,0178	0,0161	15,19 €
ZG1-46	46	46,00	48,00	18	6	✓	0,0186	0,0168	15,59 €
ZG1-47	47	47,00	49,00	18	6	-	0,0193	0,0176	16,22 €
ZG1-48	48	48,00	50,00	18	6	✓	0,0201	0,0183	18,22 €
ZG1-50	50	50,00	52,00	22	8	✓	0,0222	0,0197	20,07 €
ZG1-51	51	51,00	53,00	22	8	-	0,0230	0,0205	20,30 €
ZG1-52	52	52,00	54,00	22	8	-	0,0239	0,0213	20,75 €
ZG1-53	53	53,00	55,00	22	8	✓	0,0247	0,0222	20,98 €
ZG1-54	54	54,00	56,00	22	8	-	0,0256	0,0230	21,17 €
ZG1-55	55	55,00	57,00	22	8	-	0,0265	0,0239	21,59 €
ZG1-56	56	56,00	58,00	22	8	-	0,0274	0,0248	21,86 €
ZG1-58	58	58,00	60,00	22	8	-	0,0292	0,0267	22,21 €
ZG1-59	59	59,00	61,00	22	8	-	0,0302	0,0276	25,43 €
ZG1-60	60	60,00	62,00	22	8	✓	0,0311	0,0286	25,79 €
ZG1-61	61	61,00	63,00	22	8	✓	0,0321	0,0295	26,13 €
ZG1-62	62	62,00	64,00	22	8	-	0,0331	0,0305	26,60 €
ZG1-63	63	63,00	65,00	22	8	-	0,0341	0,0316	27,36 €
ZG1-64	64	64,00	66,00	22	8	-	0,0351	0,0326	27,86 €
ZG1-65	65	65,00	67,00	22	8	-	0,0362	0,0336	28,52 €
ZG1-66	66	66,00	68,00	22	8	-	0,0372	0,0347	29,10 €
ZG1-68	68	68,00	70,00	22	8	-	0,0394	0,0368	30,00 €
ZG1-70	70	70,00	72,00	22	8	✓	0,0416	0,0391	30,60 €
ZG1-72	72	72,00	74,00	22	8	✓	0,0439	0,0414	31,27 €
ZG1-73	73	73,00	75,00	22	8	-	0,0451	0,0425	32,12 €
ZG1-74	74	74,00	76,00	22	8	✓	0,0463	0,0437	34,87 €
ZG1-76	76	76,00	78,00	22	8	-	0,0487	0,0462	35,36 €
ZG1-78	78	78,00	80,00	22	8	-	0,0512	0,0486	35,86 €
ZG1-80	80	80,00	82,00	22	8	✓	0,0537	0,0512	36,57 €
ZG1-84	84	84,00	86,00	22	8	-	0,0590	0,0565	37,12 €
ZG1-88	88	88,00	90,00	22	8	-	0,0646	0,0621	37,94 €
ZG1-90	90	90,00	92,00	26	8	✓	0,0686	0,0649	43,45 €
ZG1-96	96	96,00	98,00	26	8	-	0,0777	0,0739	48,13 €
ZG1-100	100	100,00	102,00	30	10	-	0,0840	0,0803	47,52 €
ZG1-112	112	112,00	114,00	30	10	-	0,1045	0,1008	51,90 €
ZG1-120	120	120,00	122,00	40	12	-	0,1195	0,1158	63,87 €
ZG1-130	130	130,00	132,00	40	12	-	0,1397	0,1360	75,85 €
ZG1-140	140	140,00	142,00	40	12	✓	0,1616	0,1579	93,42 €

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



ZG1-590 590 590,00 592,00

Dimensions : contactez-nous

sur demande

*Dans la limite du disponible

Fax: **0825 88 6000**

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2011

4 233