

Engrenage droit plastique




MODULE

Delrin usiné

2,5



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple

Pour 50 dents à 1000 t/min

Delrin	
Nm	11



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter

REMISES

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG2.5-9	9	25,00	30,00	30	10	0,019	0,010	14,70 €	Sur demande
ZG2.5-10	10	27,50	32,50	30	10	0,022	0,012	14,98 €	
ZG2.5-11	11	30,00	35,00	30	10	0,024	0,015	15,32 €	
ZG2.5-12	12	30,00	35,00	30	12	0,023	0,014	15,62 €	
ZG2.5-13	13	32,50	37,50	30	12	0,026	0,017	15,89 €	
ZG2.5-14	14	35,00	40,00	30	12	0,029	0,020	16,02 €	
ZG2.5-15	15	37,50	42,50	30	12	0,032	0,023	16,17 €	
ZG2.5-16	16	40,00	45,00	30	12	0,036	0,026	16,67 €	
ZG2.5-17	17	42,50	47,50	30	12	0,039	0,030	19,53 €	
ZG2.5-18	18	45,00	50,00	36	12	0,048	0,034	19,96 €	
ZG2.5-19	19	47,50	52,50	36	12	0,052	0,038	20,61 €	
ZG2.5-20	20	50,00	55,00	36	12	0,057	0,043	21,17 €	
ZG2.5-21	21	52,50	57,50	36	12	0,061	0,047	24,95 €	
ZG2.5-22	22	55,00	60,00	36	12	0,066	0,052	25,55 €	
ZG2.5-23	23	57,50	62,50	36	12	0,071	0,057	27,73 €	
ZG2.5-24	24	60,00	65,00	36	12	0,077	0,063	30,29 €	
ZG2.5-25	25	62,50	67,50	36	12	0,082	0,068	33,64 €	
ZG2.5-26	26	65,00	70,00	36	12	0,088	0,074	35,40 €	
ZG2.5-27	27	67,50	72,50	36	12	0,094	0,080	37,17 €	
ZG2.5-28	28	70,00	75,00	45	15	0,107	0,085	37,96 €	
ZG2.5-29	29	72,50	77,50	45	15	0,113	0,091	38,96 €	
ZG2.5-30	30	75,00	80,00	45	15	0,120	0,098	40,23 €	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG2,5-31	31	77,50	82,50	45	15	0,127	0,105	47,11 €	
ZG2,5-32	32	80,00	85,00	45	15	0,134	0,112	48,34 €	
ZG2,5-33	33	82,50	87,50	45	15	0,141	0,120	50,00 €	
ZG2,5-34	34	85,00	90,00	45	15	0,149	0,127	50,66 €	
ZG2,5-35	35	87,50	92,50	45	15	0,157	0,135	51,77 €	
ZG2,5-36	36	90,00	95,00	50	17	0,169	0,142	59,17 €	
ZG2,5-37	37	92,50	97,50	50	17	0,177	0,150	59,99 €	
ZG2,5-38	38	95,00	100,00	50	17	0,186	0,159	68,37 €	
ZG2,5-39	39	97,50	102,50	50	17	0,194	0,168	69,54 €	
ZG2,5-40	40	100,00	105,00	50	17	0,203	0,177	71,22 €	
ZG2,5-41	41	102,50	107,50	50	17	0,213	0,186	72,98 €	
ZG2,5-42	42	105,00	110,00	50	17	0,222	0,195	74,10 €	
ZG2,5-43	43	107,50	112,50	50	17	0,232	0,205	74,87 €	
ZG2,5-44	44	110,50	115,00	50	17	0,244	0,217	75,72 €	
ZG2,5-45	45	112,50	117,50	50	17	0,252	0,225	76,91 €	
ZG2,5-46	46	115,00	120,00	50	17	0,262	0,235	86,34 €	
ZG2,5-47	47	117,50	122,50	50	17	0,273	0,246	88,05 €	
ZG2,5-48	48	120,00	125,00	50	17	0,283	0,257	90,42 €	
ZG2,5-49	49	122,50	127,50	50	17	0,294	0,268	92,85 €	
ZG2,5-50	50	125,00	130,00	50	17	0,306	0,279	95,35 €	
ZG2,5-51	51	127,50	132,50	50	17	0,317	0,290	96,23 €	
ZG2,5-52	52	130,00	135,00	50	17	0,329	0,302	97,53 €	
ZG2,5-53	53	132,50	137,50	50	17	0,341	0,314	98,52 €	
ZG2,5-54	54	135,00	140,00	50	17	0,353	0,326	108,65 €	
ZG2,5-55	55	137,50	142,50	50	17	0,365	0,338	112,91 €	
ZG2,5-56	56	140,00	145,00	50	17	0,378	0,351	121,19 €	
ZG2,5-57	57	142,50	147,50	65	20	0,408	0,362	123,53 €	
ZG2,5-58	58	145,00	150,00	65	20	0,421	0,375	125,45 €	
ZG2,5-59	59	147,50	152,50	65	20	0,435	0,388	127,08 €	
ZG2,5-60	60	150,00	155,00	65	20	0,448	0,402	129,23 €	
ZG2,5-62	62	155,00	160,00	65	20	0,476	0,430	146,25 €	
ZG2,5-64	64	160,00	165,00	65	20	0,504	0,458	178,88 €	
ZG2,5-65	65	162,50	167,50	65	20	0,519	0,473	191,71 €	
ZG2,5-66	66	165,00	170,00	65	20	0,534	0,488	210,83 €	
ZG2,5-68	68	170,00	175,00	65	20	0,564	0,518	220,11 €	
ZG2,5-70	70	175,00	180,00	65	20	0,596	0,549	206,99 €	
ZG2,5-71	71	177,50	182,50	65	20	0,612	0,566	247,66 €	
ZG2,5-72	72	180,00	185,00	65	20	0,628	0,582	262,66 €	
ZG2,5-73	73	182,50	187,50	65	20	0,645	0,598	272,39 €	
ZG2,5-74	74	185,00	190,00	62	20	0,661	0,615	278,83 €	
ZG2,5-75	75	187,50	192,50	65	20	0,678	0,632	260,85 €	
ZG2,5-76	76	190,00	195,00	65	20	0,695	0,649	270,47 €	
ZG2,5-78	78	195,00	200,00	65	20	0,730	0,684	294,67 €	
ZG2,5-80	80	200,00	205,00	65	20	0,766	0,720	467,17 €	

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



ZG2,5-235 235 587,50 592,50 Dimensions : contactez-nous sur demande