

# Charnière piano **acier ou aluminium** **Alu** **Aci**

## CHAL

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matières :
  - Acier brut
  - Aluminium



### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins

**Economique**



Exemple d'application

### REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 6+          | 20+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références       | A  | L    | P  | E   | ØN | Masse au mètre (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|----|------|----|-----|----|-----------------------|--------|-----------------|
| <b>Acier</b>     |    |      |    |     |    |                       |        |                 |
| CHAL3-40-1000    | 40 | 1000 | 20 | 1,2 | 3  | 0,530                 | ✓      | 13,84 €         |
| CHAL3-50-1000    | 50 | 1000 | 20 | 1,2 | 3  | 0,610                 | ✓      | 14,56 €         |
| <b>Aluminium</b> |    |      |    |     |    |                       |        |                 |
| CHAL3-35-1000/A  | 35 | 1000 | 20 | 1,0 | 3  | 0,175                 | ✓      | 16,13 €         |
| CHAL3-40-1000/A  | 40 | 1000 | 20 | 1,0 | 3  | 0,208                 | ✓      | 16,34 €         |
| CHAL4-50-1000/A  | 50 | 1000 | 30 | 1,5 | 4  | 0,300                 | ✓      | 21,26 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Charnière longue avec diamètre de nœud fin
- Nœud roulé
- Charnière non percée
- Matière :  
inox 304

Economique





### Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

### Avantages

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper à longueur par vos soins



Exemple d'application

### REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 6+          | 20+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références       | A  | L    | P  | E   | ØN  | Masse au mètre (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|----|------|----|-----|-----|-----------------------|--------|-----------------|
| CHAL2-20-1000/SS | 20 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,140                 | ✓      | 19,18 €         |
| CHAL2-25-1000/SS | 25 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,165                 | -      | 19,20 €         |
| CHAL2-30-1000/SS | 30 | 1000 | 15 | 0,6 | 2,5 | 0,190                 | ✓      | 20,31 €         |
| CHAL3-25-1000/SS | 25 | 1000 | 20 | 1,0 | 3,0 | 0,325                 | ✓      | 20,49 €         |
| CHAL3-40-1000/SS | 40 | 1000 | 20 | 1,2 | 3,0 | 0,520                 | ✓      | 27,92 €         |
| CHAL3-50-1000/SS | 50 | 1000 | 20 | 1,2 | 3,0 | 0,620                 | ✓      | 30,15 €         |
| CHAL6-60-1000/SS | 60 | 1000 | 30 | 2,0 | 6,0 | 1,470                 | ✓      | 74,43 €         |
| CHAL6-80-1000/SS | 80 | 1000 | 30 | 2,0 | 6,0 | 1,700                 | -      | 85,20 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm