

Indicateur numérique de position

Taille
XS


OP2

Cadran à 3 chiffres

- Cadran à 3 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes), avec lecture jusqu'à 999
- Indicateur de position à arbre creux
- Indicateur à 3 chiffres pour réglage et lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande.
- Boîtier en technopolymère antichoc ininflammable
- Protection IP64
- Température maxi. 80°C
- Hauteur des chiffres 6mm, avec lentille d'agrandissement
- Trou dans l'arbre 30H7, autres trous avec douille de réduction
- Téton : entraxes 18mm
- Parties métalliques internes et externes en inox



Format
miniature



Montage

- Insérer l'indicateur à travers l'arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l'instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation

Diamètre alésage

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer 12R par 8R ou 10R dans la référence



Affichage



Vue A



SX

DX



Vue B

REMISES

Qté	1+	5+	+10
Rem.	Prix -15% Sur demande		

Références	Vue	Pas (mm)	Indication après un tour (mm)	Vitesse maxi. (t/min)	Sens de comptage	Prix Uni. 1 à 4
OP2-A10-DX-12R	A	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-A20-DX-12R	A	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-A30-DX-12R	A	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-A40-DX-12R	A	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-A50-DX-12R	A	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-B10-DX-12R	B	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-B20-DX-12R	B	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-B30-DX-12R	B	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-B40-DX-12R	B	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-B50-DX-12R	B	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-A10-SX-12R	A	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-A20-SX-12R	A	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-A30-SX-12R	A	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-A40-SX-12R	A	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-A50-SX-12R	A	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €
OP2-B10-SX-12R	B	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-B20-SX-12R	B	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-B30-SX-12R	B	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-B40-SX-12R	B	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-B50-SX-12R	B	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €

Dimensions en mm