

Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.

Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux, comme les pièces en alliage léger ou en fonte.




Avantages

- Montage rapide et facile
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place
- En dehors de l'outil de montage, aucun autre outil spécial n'est nécessaire

Montage

- Nécessite un taraudage
- Voir fiche technique pour montage et démontage

Clavette d'arrêt



EN STOCK

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØM	Longueur L	Montage		Profondeur min. du taraudage	Démontage		Prix Uni. 1 à 9	
				Montage Forêt Ø	Ø lamage +0,25		Démontage Forêt Ø	Profondeur taraudage		
FR-M5	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4,0	5,20 €
FR-M6	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	5,63 €
FR-M8	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	6,23 €
FR-M8x100	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	6,23 €
FR-M10	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,73 €
FR-M10x125	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,73 €
FR-M12	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,98 €
FR-M12x125	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,98 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.

Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux, comme les pièces en alliage léger ou en fonte.




Avantages

- Montage rapide et facile
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place
- En dehors de l'outil de montage, aucun autre outil spécial n'est nécessaire

Montage

- Nécessite un taraudage
- Voir fiche technique pour montage et démontage

Clavette d'arrêt



EN STOCK

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØM	Longueur L	Montage Forêt Ø	Montage Ø lamage +0,25	Profondeur Montage Taraudage	Profondeur		Prix Uni. 1 à 9	
							min. du taraudage	Démontage Forêt Ø		
FR-M5/SS	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4,0	10,58 €
FR-M6/SS	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	10,28 €
FR-M8/SS	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	10,86 €
FR-M8x100/SS	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	10,86 €
FR-M10/SS	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	12,44 €
FR-M10x125SS	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	12,44 €
FR-M12/SS	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	15,85 €
FR-M12x125SS	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	15,85 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel



REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Assorti au taraudage D1	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
FR-M5/TOOL	M5	✓	31,05 €
FR-M6/TOOL	M6	✓	32,08 €
FR-M8/TOOL	M8, M8x1	✓	33,46 €
FR-M10/TOOL	M10, M10x1,25	✓	35,86 €
FR-M12/TOOL	M12, M12x1,25	✓	38,74 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm