

Guides d'achat

Guidage linéaire

Glissières linéaires



Référence	BSP	BWU	LWL	LWH	LRX	LSAG
Description	patin télescopique	patin télescopique	glissière à billes	glissière à billes	glissière à rouleaux	arbre cannelé à billes
Avantages	course réduite	haute rigidité, course réduite	utilisation courante	utilisation sans vibrations ni à-coups	utilisation avec vibrations ni à-coups	translation et blocage en rotation
Matières	inox	inox	inox	acier	acier	acier
Éléments de contact	billes	billes	recirculation de billes	recirculation de billes	recirculation de rouleaux	recirculation de billes
Course maxi. (mm)	63	66	1440	2960	2960	1200
Précision	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Charge	☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆
Direction de la charge						
Application	appareil de mesure, disque dur, balayage	salle blanche, domaine médical	machine-outils, convoyeur, robot	machine-outils, convoyeur, robot	machine-outils, convoyeur, robot	mesure, robot, production de circuits intégrés
Marque	IKO®	IKO®	IKO®	IKO®	IKO®	IKO®
Prix	€€	€€	€€€	€€	€€€	€€
Pages	3 158 - 163	3 164 - 169	3 170 - 183	3 184 - 193	3 194 - 201	3 150 - 157

					
TS / TW	NK / NW	WJUM / WS	HW / HTS	HCV / HRV	UTK
glissière linéaire	guidage miniature	guidage compact et modulable	guidage sur demi-rails en V	guidage sur rail en V	guidage sur rail en V
sans entretien, silencieux	simple et économique	silencieux, montage simple	précis, simple d'utilisation	pour vitesse élevée et course réduite	silencieux, montage simple
aluminium	aluminium	aluminium	acier	acier	acier, aluminium
patins polymères DryLin® T	patins polymères DryLin® N	patins polymères DryLin® W	billes (galet)	billes (galet)	galet
3959	3000	4000	6096 aboutable	1976 aboutable	3600
☆☆	☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
☆☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
					
machine-outil, environnement sale et humide	adaptation facile à de nombreuses applications	adaptation facile à de nombreuses applications	pour tout type d'applications, rapidement	machine-outil, machine spéciale, grande modularité	pour tout type d'applications, rapidement
IGUS®	IGUS®	IGUS®	HEPCO®	HEPCO®	HEPCO®
€€	€	€	€€	€€	€€
3 202 - 203	3 208 - 213	3 214 - 225	3 266 - 269	3 274 - 277	3 256 - 265