


Guide d'achat

Guidage linéaire

Douilles fermées








Référence	LBE	KB-WW	KB-UU	KBS	KBS-WW
Description	miniature	massive	massive	massive inox	massive inox
Marque	IKO®	-	NB	NB	-
Pour arbre (mm)	Ø3 → Ø5	Ø8 → Ø40	Ø5 → Ø80	Ø8 → Ø60	Ø12 → Ø40
Arbre recommandé	-	Z-A	Z-A	Z-B	Z-B
Bloc palier recommandé	-	NSB, S2B	NSB, S2B	NSB, S2B	NSB, S2B
Support d'extrémité	-	SFWR, FGWA	SFWR, FGWA	SFWR, FGWA	SFWR, FGWA
Avantages	petits diamètres	série économique	forte capacité de charge	forte capacité de charge	série économique
Indice qualité	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
Prix	€€	€	€€	€€€€	€
Pages	3 238	3 239	3 240	3 241	3 239



Montage douille à billes fermée + arbre

Douilles ouvertes

				
TK	KH	RJUM / RJZM	TK-OP	KB-OP
auto-alignante Topball®	légère	polymère, sans billes	auto-alignante Topball®	massive
NB	-	DryLin®	NB	NB
Ø12 → Ø40	Ø12 → Ø50	Ø5 → Ø50	Ø12 → Ø40	Ø10 → 80
Z-A	Z-A	AWN	FTSN	FTSN
NSB, S2B	SAKH	RJUM05, RJUM06	NSO, S2O	NSO, S2O
SFWR, FGWA	SFWR, FGWA	SFWR, FGWA	-	-
compense les défauts d'alignements	pour charges légères	insensible à la saleté	fortes charges, grandes longueurs	fortes charges, grandes longueurs
☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
€€	€	€€	€€€	€€€
3 242	3 236	3 243	3 246	3 245



Montage douille à billes ouverte + arbre