

Verrou quart de tour clipsable

QTC

A bouton papillon ou à fente

- Verrou économique
- Rotation de 90°
- Pour porte légère
- Température d'utilisation : -20° à +60°
- Résistance mécanique à l'arrachement 600N
- Matière :
 - Corps en POM
 - Clips en PA6.6

Avantages



- Clipsable, montage sans outils
- Economique




A bouton papillon



A fente



A bouton papillon



A fente

REMISES

Qté	1+	51+	100+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	H	E	Empreinte	Prix Uni. 1 à 50
A bouton papillon				
QTC-13/BP	13,5	0 à 4	Papillon	4,35 €
QTC-18/BP	18	0 à 4	Papillon	4,47 €
QTC-25/BP	25	0 à 6	Papillon	4,51 €
A fente				
QTC-13/F	13,5	0 à 4	Fente 2x4 mm	4,35 €
QTC-18/F	18	0 à 4	Fente 2x4 mm	4,47 €
QTC-25/F	25	0 à 6	Fente 2x4 mm	4,51 €

Dimensions en mm

190 6

Tome 5 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel