




- **Élément de manœuvre**
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C
- Matière :
Plastique phénolique noir

Avantages


- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage plus simple que les technopolymères
- Dans les applications d'usinage, les copeaux adhèrent peu.



Filetage moulé

Insert fileté

Taraudage M3 à M8



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	Filetage ØT	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Avec filetage moulé						
712-001	M3	10,00	9,50	5,55	✓	1,67 €
712-002	M4	12,00	11,00	7,50	✓	1,67 €
712-003	M4	16,00	15,00	7,50	✓	1,79 €
712-004	M5	20,00	18,00	10,50	✓	1,90 €
712-005	M6	25,00	22,50	13,50	✓	2,26 €
712-006	M8	32,00	29,00	16,00	✓	2,92 €
Avec insert fileté						
712-007	M4	16,00	15,00	7,50	✓	2,26 €
712-008	M5	20,00	18,00	10,50	✓	2,13 €
712-009	M6	25,00	22,50	13,50	✓	2,83 €
712-010	M8	32,00	29,00	16,00	✓	4,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel