

Engrenage droit à rattrapage de jeu

Module 0,5-1

Inox

- Le rattrapage de jeu ne s'effectue que dans un sens

- Angle de pression 20°


- Matière : inox (303)

Z10CNF18,09

- Des ressorts sont placés dans des gorges entre deux engrenages de même dimensions solidarisés axialement par un circlip

Montage

- Décaler les deux disques de quelques degrés pour comprimer les ressorts afin de pouvoir rattraper le jeu



Options

- Nombre de dents différent

- Autre module jusqu'au module 4

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	50 DENTS x 1000 t/min.		
	MODULE 0,5	MODULE 0,8	MODULE 1
Couple (Nm)	0,0658	0,1482	0,2636
Puissance (kW)	0,0068	0,0156	0,0276

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Primitif ØP	Extérieur ØD	Prix Uni. 1 à 5
ABS0.5-56	56	28,00	29,00	88,60 €
ABS0.5-60	60	30,00	31,00	94,99 €
ABS0.5-72	72	36,00	37,00	100,80 €
ABS0.5-84	84	42,00	43,00	101,44 €
ABS0.5-96	96	48,00	49,00	107,19 €
ABS0.5-108	108	54,00	55,00	112,98 €
ABS0.5-120	120	60,00	61,00	118,75 €
ABS0.5-132	132	66,00	67,00	124,52 €
ABS0.5-144	144	72,00	73,00	130,43 €
ABS0.8-48	48	38,40	40,00	99,35 €
ABS0.8-50	50	40,00	41,60	101,44 €
ABS0.8-64	64	51,20	52,80	106,55 €
ABS0.8-72	72	57,60	59,20	113,12 €
ABS0.8-80	80	64,00	65,60	117,60 €
ABS0.8-88	88	70,40	72,00	121,90 €
ABS0.8-96	96	76,80	78,40	124,17 €
ABS0.8-100	100	80,00	81,60	128,63 €
ABS1-48	48	48,00	50,00	125,70 €
ABS1-60	60	60,00	62,00	130,66 €
ABS1-72	72	72,00	74,00	133,15 €
ABS1-80	80	80,00	82,00	137,61 €
ABS1-84	84	84,00	86,00	143,93 €

Dimensions en mm