

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C40/XC42




- Fabriqué par extrusion

### Accessoires

- Bague cannelée cylindrique,  
ou épaulée

### Options

- Différentes longueurs jusqu'à  
3000mm



### REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande
Long.	1000 mm		2000 mm		3000 mm
Prix	Uni.		x 2,23		x 3,35

Références	Nb. de cannelures	Ød1	Ød2	b	Longueur standard (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ACA6-14-1000	6	11 <sup>+0/-0,08</sup>	14 <sup>-0,07/-0,2</sup>	3,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	0,949	✓	31,52 €
ACA6-16-1000	6	13 <sup>+0/-0,08</sup>	16 <sup>-0,07/-0,2</sup>	3,5 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	1,287	✓	30,19 €
ACA6-20-1000	6	16 <sup>+0/-0,08</sup>	20 <sup>-0,07/-0,25</sup>	4,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	1,911	✓	40,51 €
ACA6-22-1000	6	18 <sup>+0/-0,08</sup>	22 <sup>+0/-0,10</sup>	5,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	2,453	✓	45,93 €
ACA6-25-1000	6	21 <sup>+0/-0,08</sup>	25 <sup>-0,07/-0,27</sup>	5,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	3,139	✓	52,51 €
ACA6-28-1000	6	23 <sup>+0/-0,08</sup>	28 <sup>-0,07/-0,25</sup>	6,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	3,964	✓	70,60 €
ACA6-32-1000	6	26 <sup>+0/-0,08</sup>	32 <sup>-0,07/-0,27</sup>	6,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	5,008	✓	86,47 €
ACA6-34-1000	6	28 <sup>+0/-0,08</sup>	34 <sup>-0,07/-0,27</sup>	7,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	5,816	✓	102,04 €
ACA8-38-1000	8	32 <sup>+0/-0,08</sup>	38 <sup>-0,07/-0,27</sup>	6,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	7,433	✓	126,54 €
ACA8-42-1000	8	36 <sup>+0/-0,08</sup>	42 <sup>-0,07/-0,27</sup>	7,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	9,302	✓	164,26 €
ACA8-48-1000	8	42 <sup>+0/-0,08</sup>	48 <sup>-0,07/-0,27</sup>	8,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	12,371	✓	208,38 €
ACA8-54-1000	8	46 <sup>+0/-0,08</sup>	54 <sup>-0,07/-0,27</sup>	9,0 <sup>+0/-0,08</sup>	1000	15,300	✓	303,23 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm