

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C40/XC42



- Fabriqué par extrusion

Accessoires

- **Bague cannelée** cylindrique, ou épaulée

Options

- Différentes longueurs jusqu'à 3000mm



REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande
Long.	1000 mm		2000 mm		3000 mm
Prix	Uni.		x 2,23		x 3,35

Références	Nb. de cannelures	Ød1	Ød2	b	Longueur standard (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ACA6-14-1000	6	11 ^{+0/-0,08}	14 ^{-0,07/0,2}	3,0 ^{+0/-0,08}	1000	0,949	✓	28,84 €
ACA6-16-1000	6	13 ^{+0/-0,08}	16 ^{-0,07/0,2}	3,5 ^{+0/-0,08}	1000	1,287	✓	27,62 €
ACA6-20-1000	6	16 ^{+0/-0,08}	20 ^{-0,07/0,25}	4,0 ^{+0/-0,08}	1000	1,911	✓	37,05 €
ACA6-22-1000	6	18 ^{+0/-0,08}	22 ^{+0/-0,10}	5,0 ^{+0/-0,08}	1000	2,453	✓	41,99 €
ACA6-25-1000	6	21 ^{+0/-0,08}	25 ^{-0,07/0,27}	5,0 ^{+0/-0,08}	1000	3,139	✓	48,01 €
ACA6-28-1000	6	23 ^{+0/-0,08}	28 ^{-0,07/0,25}	6,0 ^{+0/-0,08}	1000	3,964	✓	64,54 €
ACA6-32-1000	6	26 ^{+0/-0,08}	32 ^{-0,07/0,27}	6,0 ^{+0/-0,08}	1000	5,008	✓	79,05 €
ACA6-34-1000	6	28 ^{+0/-0,08}	34 ^{-0,07/0,27}	7,0 ^{+0/-0,08}	1000	5,816	✓	93,28 €
ACA8-38-1000	8	32 ^{+0/-0,08}	38 ^{-0,07/0,27}	6,0 ^{+0/-0,08}	1000	7,433	✓	115,68 €
ACA8-42-1000	8	36 ^{+0/-0,08}	42 ^{-0,07/0,27}	7,0 ^{+0/-0,08}	1000	9,302	✓	150,14 €
ACA8-48-1000	8	42 ^{+0/-0,08}	48 ^{-0,07/0,27}	8,0 ^{+0/-0,08}	1000	12,371	✓	190,46 €
ACA8-54-1000	8	46 ^{+0/-0,08}	54 ^{-0,07/0,27}	9,0 ^{+0/-0,08}	1000	15,300	✓	277,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm