

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Inox 304 (1.4301)

Accessoire



- Bague cannelée cylindrique BCAss

Option

- Différentes longueurs
jusqu'à 3000mm



Pour milieux
agressifs



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Nb. de cannelures	$\overset{+0}{\underset{-0,08}{\text{Ød1}}}$	$\overset{-0,07}{\underset{-0,27}{\text{Ød2}}}$	$\overset{+0}{\underset{-0,08}{b}}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	58,08 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	68,04 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	120,44 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	197,23 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	302,15 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	433,32 €

Dimensions en mm