

# Arbre cannelé **inox 304**



## ACAss

## A flancs parallèles

- **Transmet des efforts importants**

- Matière :


Inox 304 (1.4301)

### Accessoires


- **Bague cannelée** cylindrique,  
BCAss

### Options


- Différentes longueurs  
jusqu'à 3000mm



Pour milieux  
agressifs



**NOUVEAU!**  
Remplace la  
référence **BUC30**



### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix		-7%	Sur demande

Références	Nb. de cannelures	$\varnothing d_1^{+0/-0,08}$	$\varnothing d_2^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 9 pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	53,10 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	62,19 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	110,09 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	180,26 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	276,15 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	396,02 €

Dimensions en mm