

Butée de porte pour profilé aluminium

ACLAPB

Fermeture par magnétisme

- Système de fermeture rapide pour porte
- Matières :




Plastique PA renforcé fibres de verre
Aimant Neodyme
Contreplaque et visserie acier

Avantages

- Butée discrète
- Encombrement réduit, prend peu de place à l'intérieur de la machine

Info

- Livré sans écrou (voir PRF-ECL-M5 (tome 5 p.315))



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	N	Force de retenue (N)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
ACL-APB-53	8/10	30	53	11,97 €

Dimensions en mm



Butée à aimant pour profilé aluminium

Fermeture par **magnétisme**

ACLAPA

- **Système de fermeture rapide pour porte**
- Matière :
Nylon noir, renforcés fibres
de verre
- Force de maintien : 30N à 50N environ

Avantage



- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Info

- Livré sans visserie de fixation
(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.315)
et BHC6 (tome 1 p.562))
- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Contre vis selon DIN921	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Masse (g)	Stock [*]	Prix Uni. 1 à 49
ACL-APA-20	M4x5	20	28	17	7,7	4,3	8	6	14	12	9	✓	4,80 €
ACL-APA-30	M5x6	30	40	28	13,5	6,3	10,5	10	20	18,4	39	✓	6,39 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Butée à tête sphérique pour profilé aluminium

ACLBS

Fermeture par **clipsage**

- **Système de fermeture rapide pour porte**

- Matière :

Nylon noir, renforcés fibres de verre

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF


- Multiposition

Info


- Livré sans visserie de fixation

(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.315)


et BHC6 (tome 1 p.562)



Exemple d'application



Contre vis



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Contre vis	Force de maintien (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-BTS-40/ZN	Zinguée	40	45	✓	6,00 €
ACL-BTS-40/SS	Inox 304	40	45	✓	8,57 €
ACL-BTS-50/ZN	Zinguée	50	45	✓	6,00 €
ACL-BTS-50/SS	Inox 304	50	45	✓	9,47 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm