

Anneau de levage mâle **DIN580** Inx Aci **DIN**

ADLM

En acier ou en inox

- Filetage ISO

- Matière :


Acier estampé de couleur noir
Inox 316

Montage


- Chanfreiner le taraudage ou utiliser des rondelles de calage
 - Nettoyer les tiges filetées
 - Visser à fond jusqu'à l'embase
- L'effort de levage doit se faire dans l'axe de la tige filetée, à +/-20°.
- La traction doit se faire dans le plan de l'anneau.

L'utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d'une charge à soulever en aluminium, dévisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée



Anneau de levage acier



Anneau de levage inox

Info.

CMU : Charge Maximale Utile

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	

Références	Ød	L	H	ØD1	ØD2	ØG	E	ØS	CMU (kg)	CMU à 45° (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Anneau acier													
ADL-6M	M6	13	36	36	20	20	6	8	90	60	0,060	✓	2,16 €
ADL-8M	M8	13	38	36	20	21	7	9	140	95	0,060	✓	2,20 €
ADL-10M	M10	16	46	45	24	26	9	10	230	170	0,110	✓	2,68 €
ADL-12M	M12	19	56	55	29	30	12	11	340	240	0,170	✓	3,27 €
ADL-16M	M16	28	65	64	36	35	12	14	700	500	0,290	✓	5,06 €
ADL-20M	M20	30	74	72	40	40	14	17	1200	830	0,450	✓	7,54 €
ADL-24M	M24	36	92	89	49	51	18	21	1800	1270	0,880	✓	12,83 €
ADL-30M	M30	43	111	108	60	65	23	25	3200	2300	1,640	✓	24,33 €
ADL-36M	M36	54	131	126	68	80	24	29	4600	3300	2,710	-	42,30 €
ADL-42M	M42	61	153	148	79	90	33	35	6300	4500	4,250	-	80,02 €
ADL-48M	M48	68	168	166	90	100	35	38	8600	6100	6,200	-	138,68 €
Anneau inox													
ADL-6M/SS	M6	13	-	35	20	20	7	8	180	-	0,050	✓	7,22 €
ADL-8M/SS	M8	13	-	36	20	20	6	8	300	-	0,060	✓	7,70 €
ADL-10M/SS	M10	17	-	45	25	25	8	10	500	-	0,115	✓	12,99 €
ADL-12M/SS	M12	20	-	54	30	30	10	12	800	-	0,190	✓	18,03 €
ADL-14M/SS	M14	20	-	54	30	30	10	12	1100	-	0,190	✓	20,74 €
ADL-16M/SS	M16	27	-	63	35	35	12	14	1500	-	0,280	✓	26,22 €
ADL-20M/SS	M20	30	-	72	40	40	14	16	2400	-	0,450	-	43,74 €
ADL-24M/SS	M24	35	-	90	50	50	17	22	3600	-	0,900	-	84,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm