

Coussinet polymère à collerette



AFM

Pour l'industrie alimentaire
et pharmaceutique

- Matière : Iglidur® A200
- Homologué par la Food and Drug Administration (FDA)
- Résistance élevée
- Haute résistance à l'abrasion
- Adapté aux mouvements lents rotatifs, oscillants ou linéaires
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C (+170°C temporaire)
- Performances : voir ASM
- Vendu par multiple, nous contacter

Exempt
d'entretien



REMISES


Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem. Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande	

Références	Ød1	Ød2	Ød3d13	b1h13	b2-0,14	f	Stock*	Prix Uni.
AFM0103-02	1,0 ^{+0,020 +0,080}	3	5	2	1,0	0,5	✓	3,06 €
AFM0104-02	1,5 ^{+0,020 +0,080}	4	6	2	1,0	0,5	-	3,06 €
AFM0205-03	2,0 ^{+0,020 +0,080}	5	8	3	1,5	0,5	✓	4,31 €
AFM0206-03	2,5 ^{+0,020 +0,080}	6	9	3	1,5	0,5	-	3,12 €
AFM0306-04	3,0 ^{+0,020 +0,080}	6	9	4	1,5	0,5	✓	4,31 €
AFM0408-04	4,0 ^{+0,030 +0,105}	8	12	4	2,0	0,5	✓	4,42 €
AFM0408-06	4,0 ^{+0,030 +0,105}	8	12	6	2,0	0,5	✓	4,42 €
AFM0509-05	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	5	2,0	0,5	-	3,36 €
AFM0509-06	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	6	2,0	0,5	-	3,36 €
AFM0509-08	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	8	2,0	0,5	✓	4,55 €
AFM0610-04	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	4	2,0	0,5	✓	4,42 €
AFM0610-06	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	6	2,0	0,5	-	4,55 €
AFM0610-10	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	10	2,0	0,5	-	3,41 €
AFM0612-06	6,0 ^{+0,030 +0,105}	12	14	6	3,0	0,5	-	3,41 €
AFM0612-10	6,0 ^{+0,030 +0,105}	12	14	10	3,0	0,5	-	3,52 €
AFM0711-08	7,0 ^{+0,040 +0,130}	11	15	8	2,0	0,5	-	3,59 €
AFM0811-08	8,0 ^{+0,040 +0,130}	11	13	8	2,0	0,5	✓	4,76 €
AFM0812-06	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	6	2,0	0,5	✓	4,67 €
AFM0812-08	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	8	2,0	0,5	✓	2,82 €
AFM0812-12	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	12	2,0	0,5	✓	3,81 €
AFM0814-06	8,0 ^{+0,040 +0,130}	14	18	6	3,0	0,5	-	3,66 €
AFM0814-10	8,0 ^{+0,040 +0,130}	14	18	10	3,0	0,5	-	3,66 €
AFM0914-06	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	6	3,0	0,5	-	3,59 €
AFM0914-10	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	10	3,0	0,5	-	3,66 €
AFM0914-14	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	14	3,0	0,5	-	3,77 €
AFM10162010	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	20	10	3,0	0,5	✓	3,87 €
AFM1016-08	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	8	3,0	0,5	✓	4,95 €
AFM1016-10	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	10	3,0	0,5	-	3,87 €
AFM1016-16	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	16	3,0	0,5	✓	5,13 €
AFM1218-08	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	24	8	3,0	0,8	✓	3,87 €
AFM1218-10	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	22	10	3,0	0,8	-	3,87 €
AFM1218-12	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	24	12	3,0	0,8	✓	3,24 €
AFM1218-15	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	22	15	3,0	0,8	✓	5,17 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Montage

- Tolérances de montage recommandées : arbre h9 alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRC
- Etat de surface 1,5-3 µm

**REMISES**

Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem. Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande	

Références	Ød1	Ød2	Ød3d13	b1h13	b2-0.14	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
AFM1218-20	12 ^{+0,050 +0,160}	18	22	20	3,0	0,8	✓	5,30 €
AFM1420-10	14 ^{+0,050 +0,160}	20	25	10	3,0	0,8	-	4,07 €
AFM1420-15	14 ^{+0,050 +0,160}	20	25	15	3,0	0,8	✓	5,35 €
AFM1420-20	14 ^{+0,050 +0,160}	20	25	20	3,0	0,8	✓	5,48 €
AFM1521-10	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	10	3,0	0,8	-	4,11 €
AFM1521-15	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	15	3,0	0,8	✓	5,42 €
AFM1521-20	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	20	3,0	0,8	✓	5,48 €
AFM1521-25	15 ^{+0,050 +0,160}	21	27	25	3,0	0,8	-	4,42 €
AFM1622-12	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	12	3,0	0,8	✓	4,11 €
AFM1622-15	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	15	3,0	0,8	✓	5,35 €
AFM1622-20	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	20	3,0	0,8	-	4,36 €
AFM1622-25	16 ^{+0,050 +0,160}	22	28	25	3,0	0,8	✓	5,64 €
AFM1824-12	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	12	3,0	0,8	✓	5,35 €
AFM1824-18	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	18	3,0	0,8	-	4,36 €
AFM1824-20	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	20	3,0	0,8	-	4,36 €
AFM1824-30	18 ^{+0,050 +0,160}	24	30	30	3,0	0,8	✓	6,01 €
AFM2026-15	20 ^{+0,065 +0,195}	26	32	15	3,0	0,8	✓	5,48 €
AFM2026-20	20 ^{+0,065 +0,195}	26	32	20	3,0	0,8	✓	5,84 €
AFM2026-30	20 ^{+0,065 +0,195}	26	32	30	3,0	0,8	✓	6,06 €
AFM2228-15	22 ^{+0,065 +0,195}	28	34	15	3,0	0,8	-	5,77 €
AFM2228-20	22 ^{+0,065 +0,195}	28	34	20	3,0	0,8	-	4,82 €
AFM2228-30	22 ^{+0,065 +0,195}	28	34	30	3,0	0,8	-	6,40 €
AFM2430-15	24 ^{+0,065 +0,195}	30	36	15	3,0	0,8	-	4,59 €
AFM2430-20	24 ^{+0,065 +0,195}	30	36	20	3,0	0,8	-	4,82 €
AFM2430-30	24 ^{+0,065 +0,195}	30	36	30	3,0	0,8	-	5,48 €
AFM2532-20	25 ^{+0,065 +0,195}	32	38	20	4,0	0,8	✓	6,40 €
AFM2532-30	25 ^{+0,065 +0,195}	32	38	30	4,0	0,8	-	6,01 €
AFM2532-40	25 ^{+0,065 +0,195}	32	38	40	4,0	0,8	✓	7,63 €
AFM2734-20	27 ^{+0,065 +0,195}	34	40	20	4,0	0,8	-	5,48 €
AFM2734-30	27 ^{+0,065 +0,195}	34	40	30	4,0	0,8	-	6,13 €
AFM2734-40	27 ^{+0,065 +0,195}	34	40	40	4,0	0,8	-	6,67 €
AFM2836-20	28 ^{+0,065 +0,195}	36	42	20	4,0	0,8	-	5,71 €
AFM2836-30	28 ^{+0,065 +0,195}	36	42	30	4,0	0,8	-	6,46 €
AFM2836-40	28 ^{+0,065 +0,195}	36	42	40	4,0	0,8	-	7,24 €
AFM3038-20	30 ^{+0,065 +0,195}	38	44	20	4,0	0,8	✓	6,88 €
AFM3038-30	30 ^{+0,065 +0,195}	38	44	30	4,0	0,8	✓	7,80 €
AFM3038-40	30 ^{+0,065 +0,195}	38	44	40	4,0	0,8	✓	8,59 €
AFM3240-20	32 ^{+0,080 +0,240}	40	46	20	4,0	1,2	-	5,77 €
AFM3240-30	32 ^{+0,080 +0,240}	40	46	30	4,0	1,2	-	6,83 €
AFM3240-40	32 ^{+0,080 +0,240}	40	46	40	4,0	1,2	-	7,80 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm