


Articulation élastique

Stock

ARTE


Charge multi-directionnelle

- Supporte des charges radiales, axiales et de torsion
- Sans entretien
- Matières :
 - Armature cylindrique acier
 - Garniture caoutchouc NK50-60 Shore



Avantages

- Remplace avantageusement l'articulation mécanique dans le cas de mouvements d'oscillation ou de pivotement d'amplitude limitée



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	L1	L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ARTE8-16-17	8	16	15	17	✓	9,99 €
ARTE8-16-28	8	16	25	28	✓	11,69 €
ARTE8-20-17	8	20	15	17	✓	10,27 €
ARTE8-22-16	8	22	10	16	-	11,48 €
ARTE10-18-20	10	18	18	20	✓	12,51 €
ARTE10-20-24	10	20	20	24	✓	23,82 €
ARTE10-22-17	10	22	15	17	✓	10,38 €
ARTE10-22-30	10	22	25	30	✓	11,17 €
ARTE10-24-17	10	24	14	17	✓	13,05 €
ARTE10-25-24	10	25	20	24	✓	13,30 €
ARTE10-27-51	10	27	45	51	-	13,30 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØD1	ØD2	L1	L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ARTE12-22-24	12	22	22	24	✓	11,69 €
ARTE12-24-38	12	24	35	38	✓	14,37 €
ARTE12-25-28	12	25	25	28	✓	13,58 €
ARTE12-26-24	12	26	20	24	-	11,17 €
ARTE12-26-36	12	26	32	36	-	13,82 €
ARTE12-27-51	12	27	45	51	-	19,17 €
ARTE12-27-68	12	27	60	68	✓	20,78 €
ARTE12-30-28	12	30	25	28	-	17,04 €
ARTE12-30-34	12	30	28	34	-	17,04 €
ARTE12-30-40	12	30	36	40	-	20,13 €
ARTE12-30-44	12	30	39	44	✓	20,24 €
ARTE12-36-38	12	36	30	38	-	23,43 €
ARTE13-30-40	13	30	40	40	-	20,24 €
ARTE14-30-28	14	30	25	28	-	19,17 €
ARTE14-30-76	14	30	67	76	-	21,05 €
ARTE14-34-40	14	34	32	40	-	23,96 €
ARTE14-46-45	14	46	37	45	-	33,82 €
ARTE16-32-28	16	32	25	28	-	26,09 €
ARTE16-32-54	16	32	50	54	-	26,09 €
ARTE16-35-62	16	35	58	62	-	28,54 €
ARTE16-40-38	16	40	32	38	-	26,09 €
ARTE18-34-36	18	34	32	36	✓	22,36 €
ARTE18-34-42	18	34	36	42	✓	22,36 €
ARTE20-44-42	20	44	38	42	✓	27,45 €
ARTE20-45-30	20	45	30	30	-	23,96 €
ARTE20-45-62	20	45	55	62	-	36,75 €
ARTE20-45-70	20	45	64	70	-	39,96 €
ARTE25-40-40	25	40	40	40	-	33,03 €
ARTE25-45-56	25	45	50	56	-	36,75 €
ARTE30-60-68	30	60	60	68	-	39,96 €
ARTE30-65-70	30	65	70	70	-	46,35 €
ARTE32-56-55	32	56	50	55	-	51,69 €
ARTE40-75-70	40	75	57	70	-	81,85 €
ARTE45-75-100	45	75	90	100	-	103,39 €
ARTE50-70-60	50	70	60	60	-	76,74 €
ARTE50-80-100	50	80	95	100	-	106,60 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm