

Anneau de levage **droit** à souder

ASH

Acier


- **Anneau à souder**
- Marquage CE, CMU, fabricant
- Matière :
Acier brut noir

Montage


- Notice d'utilisation sur demande
- La soudure doit être faite selon DIN 5817 resp. 15 429, par un soudeur qualifié selon EN287-1.

Info.

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	CMU (kg)	ØT	ØA	B	C	D	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 5
ASH24-200	200	9	24	43	10	54	0,06	2,12 €
ASH31-500	500	12	31	55	12	68	0,14	3,03 €
ASH43-1000	1000	13	43	67	12	85	0,18	4,54 €
ASH48-2000	2000	18	48	82	16	105	0,40	7,05 €
ASH57-3000	3000	21	57	95	17	128	0,66	13,42 €
ASH67-4000	4000	25	67	107	15	148	1,02	25,54 €
ASH82-6000	6000	28	82	135	24	189	1,92	79,32 €
ASH100-8000	8000	30	100	165	35	210	3,12	83,32 €

Dimensions en mm