

# Amortisseur élastique **cylindrique** **Aci** **Stock**

## A-ZY

## Fixation mâle / mâle


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
  - Armature : plaques acier
  - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation


- Amortissement du bruit et des vibrations

### Info.


- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement




**A partir de la taille M3**



Compression



Compression  
Cisaillement



Cisaillement

## REMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

## REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock <sup>1</sup>	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
A-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A2,00 €
A-ZY4-10-10	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	A1,85 €
A-ZY4-15-7	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	A1,68 €
A-ZY4-15-8	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	A1,68 €
A-ZY4-15-10	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	A1,85 €
A-ZY4-15-15	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	A1,97 €
A-ZY4-15-20	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	A2,20 €
A-ZY5-15-15	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	A1,97 €
A-ZY6-20-8	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	A2,20 €
A-ZY6-20-10	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	A2,29 €
A-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A2,29 €
A-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A2,29 €
A-ZY6-20-25	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	A2,47 €
A-ZY6-25-10	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	A2,47 €
A-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A2,64 €
A-ZY6-25-20	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	A3,00 €
A-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A3,17 €
A-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A3,61 €
A-ZY8-30-20	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	A3,78 €
A-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A4,21 €
A-ZY8-30-30	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	A4,22 €
A-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	A5,12 €
A-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A5,20 €
A-ZY8-40-30	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	A5,36 €
A-ZY10-40-25	M10	40	25	28	-	-	-	-	✓	A5,20 €
A-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A6,33 €
A-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A7,49 €
A-ZY10-50-30	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	A8,53 €
A-ZY10-50-40	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	A8,72 €
A-ZY10-50-45	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	A8,90 €
A-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	A9,49 €
A-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	✓	A12,83 €
A-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	A19,26 €
A-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	B8,50 €
A-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	B10,00 €
A-ZY12-75-40	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	B11,03 €
A-ZY12-75-50	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	B12,86 €
A-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	B13,39 €
A-ZY16-100-40	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	B20,07 €
A-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B22,35 €
A-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B30,16 €

<sup>1</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel