

Amortisseur élastique cylindrique inox

A-ZYss

Fixation mâle / mâle

- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**

- Travail du cylindre en compression et en cisaillement

- Matières :

Armature : plaques inox A2

Cylindre : caoutchouc

- Dureté : NK 55-60 shore A

- T° d'utilisation : -40°C à +70°C


Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations


Info.

- Vendu par multiple, nous contacter


- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement




A partir de la taille M3



Compression



Compression
Cisaillement



Cisaillement

REMISES **A**

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

REMISES **B**

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Cisaillement Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
A-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	A 3,07 €
A-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	A 3,07 €
A-ZY4-15-7/SS	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	A 2,54 €
A-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	A 2,75 €
A-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	A 2,85 €
A-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	A 2,85 €
A-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	A 3,27 €
A-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	A 2,77 €
A-ZY6-20-8/SS	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	A 3,15 €
A-ZY6-20-10/SS	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	A 3,25 €
A-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	A 3,30 €
A-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	A 3,78 €
A-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	A 3,78 €
A-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	A 3,46 €
A-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	A 3,70 €
A-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	A 4,31 €
A-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	A 4,76 €
A-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	A 5,65 €
A-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	A 5,85 €
A-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	A 6,32 €
A-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	A 6,32 €
A-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	A 7,76 €
A-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	A 8,47 €
A-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	A 7,62 €
A-ZY10-40-25/SS	M10	40	25	28	-	-	-	-	✓	A 7,26 €
A-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	A 8,70 €
A-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	A 10,45 €
A-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	A 12,63 €
A-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	A 15,40 €
A-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	215	1000	43	400	✓	A 12,73 €
A-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	A 16,70 €
A-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	✓	A 19,40 €
A-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	A 26,69 €
A-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	B 17,16 €
A-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	B 20,67 €
A-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	B 22,75 €
A-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	B 25,85 €
A-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	B 27,38 €
A-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	B 48,53 €
A-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	B 53,30 €
A-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	B 61,25 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 255