




- **Autobloquante**
- Anneau de levage monté sur broche à bille
- Matières :  
Axe/manille : acier traité phosphaté manganèse,  
Bouton poussoir aluminium  
Ressort : inox
- T° d'utilisation : +250°C
- Marquage TUV et CE







### Avantages

- Anti-corrosion
  - Appuyer = déverrouiller
  - Utilisation rapide, simple et robuste comme élément porteur avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage inintentionnel
- Des usinages spéciaux, comme par exemple un taraudage dans une pièce à usiner, ne sont plus nécessaires. La tolérance H11 sur l'alésage suffit pour l'utilisation.



Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4 min.	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Pour alésage H11
BAB10-15/A	10	15	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-25/A	10	25	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-35/A	10	35	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB10-50/A	10	50	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	10
BAB12-15/A	12	15	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-25/A	12	25	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-35/A	12	35	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB12-50/A	12	50	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	12
BAB16-25/A	16	25	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16
BAB16-50/A	16	50	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16
BAB16-75/A	16	75	18,6	26,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	16

Dimensions en mm



## REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	X min.	X max.	F1* (kN)	F2* (kN)	F3* (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 2
BAB10-15/A	1,5	10	2,7	2,4	2,1	223	127,17 €
BAB10-25/A	1,5	15	2,7	2,4	2,1	230	127,20 €
BAB10-35/A	1,5	25	2,7	2,4	2,1	240	127,17 €
BAB10-50/A	1,5	35	2,7	2,4	2,1	247	127,17 €
BAB12-15/A	1,5	10	3,5	3,2	2,8	231	138,24 €
BAB12-25/A	1,5	20	3,5	3,2	2,8	238	138,24 €
BAB12-35/A	1,5	25	3,5	3,2	2,8	240	138,24 €
BAB12-50/A	1,5	45	3,5	3,2	2,8	262	138,24 €
BAB16-25/A	1,5	20	4,8	4,5	4,1	306	153,16 €
BAB16-50/A	1,5	40	4,8	4,5	4,1	345	153,16 €
BAB16-75/A	1,5	55	4,8	4,5	4,1	384	153,16 €

\*Pour une sécurité quintuple - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 333